



Seinäasennettava Philips Ledinaire – luotettava, suorituskykyinen ja helposti asennettava valaisin yleisvalaistuskohteisiin.

Ledinaire Wall-mounted gen2

Päivitä valaistus seinäasennettavalla Philips Ledinaire All-in -valaisimella, joka sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin. All-in-ominaisuus tarjoaa jopa kolme valovirtavaihtoehtoa ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Asentajat voivat helposti valita valovirran ja värilämpötilan käyttötarpeen mukaan paikan päällä. Energiatehokas Ledinaire All-in on helppo asentaa. Integroidut sensorit mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt – valaistusta voidaan himmentää sensoridatan mukaan silloin, kun huone on tyhjä tai kun siellä on riittävästi päivänvaloa.

Ledinaire Wall-mounted gen2

Hyödyt

- Taattua Philips-laatua
- Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin sisä- ja ulkokäyttöön
- All-in vakiona (multi-lumen & multi-CCT)
- Valaistusasetus voidaan valita paikan päällä käyttökohteen mukaan
- Korkea energiatehokkuus ja mahdollisuus säätää valovirtaa ja värilämpötilaa
- Asennus on helppoa ja onnistuu kätevästi eri kaapeliläpivienneillä

Ominaisuudet

- WL070V: korkea suojausluokka IP65/IK08, yksi koko (ø 300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1 100 / 1 700 lm) ja multi-CCT (3 000 / 4 000 / 6 000 K)
- WL060V: tyylikäs versio ilman kehystä, IP44, kaksi kokoa (ø 300 mm ja ø 350 mm)
- WL060V: multi-lumen (1 100 / 1 700 / 2 200 lm) ja multi-CCT (3 000 / 4 000 K)
- Valotehokkuus jopa 105 lm/W
- Läpijohtosmahdollisuus vakiona
- Lisävarusteena saatavilla integroitu läsnäolo- ja päivänvalotunnistin (MDU)
- Mukana kehys, jolla saa ruuvit piiloon (WL070V)
- Musta kehysvaihtoehto

Käyttökohteet


- Toimistot
- Pysäköintihallit
- Käytävät
- Portaat

Versions


Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V All-in



Mittapiirros



WL060 D350



WL070 D300

Ledinaire Wall-mounted gen2

Tuotetiedot



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Ledinaire Wall-mounted gen2

Tuotetiedot



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valovirta	1 100 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
-------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.40,0.40) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan tyyppi
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	105 lm/W	Opaali
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	100 lm/W	Symmetrinen 110°
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	100 lm/W	Symmetrinen 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen	
		Tehonkulutus	kytkentään
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	17 W	Ei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU D350	22 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen	
		Tehonkulutus	kytkentään
911401846787	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU MDU D350	22 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja

Ledinaire Wall-mounted gen2

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen	
		Tehonkulutus	kytkentään
			päivänvalon hyödyntämistä)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Ei
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Iskunkestävyysluokka	koodi
911401846087	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU	IK08	IP65
911401846687	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU D350	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Iskunkestävyysluokka	koodi
911401846787	WL060V gen2 11_22S/ 830_840 PSU MDU D350	IK03	IP44

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
911401846087	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

