



Ledinaire wandlamp – Voor je dagelijkse verlichting, moeiteloze installatie en betrouwbare prestaties.

Ledinaire wandmontage gen2

Upgrade je verlichting met Philips Ledinaire All-in voor wandmontage. Deze wandarmaturen bieden een uitzonderlijke flexibiliteit in toepassing en installatie. All-in functie biedt tot drie lumenpakketten en drie kleurtemperatuuropties in één armatuur. Installateurs kunnen de armatuur eenvoudig ter plekke monteren, op basis van wat er nodig is. En het eenvoudige installatieproces maakt ze de perfecte keuze voor elke ruimte, of je nu een installateur bent die op zoek is naar een probleemloze oplossing of een bedrijfseigenaar die de energiekosten wil verlagen. Geïntegreerde sensoropties maken verdere energiebesparing mogelijk, met dipswitch-dimkeuzes bij afwezigheid en bij voldoende daglicht. Ervaar de voordelen van een moeiteloze installatie, hoge efficiëntie en veelzijdige verlichting met Ledinaire voor wandmontage.

Ledinaire wandmontage gen2

Voordelen

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Voor toepassingen binnen en buiten
- Standaard alles inbegrepen (multi-lumen en multi-CCT)
- Mogelijkheid om scènes ter plaatse in te stellen, afhankelijk van de toepassing
- Hoge energie-efficiëntie en besparingen met ingebedde regelaars
- Flexibele installatie met opties voor kabeldoorvoer
- Onopdringerige vormgeving


Kenmerken

- WLO70V: hoge beschermingsgraad IP65/IK08, één maat (ø300mm)
- WLO70V: multi-lumen (1100lm-1700lm) en multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
- WLO60V: framelos decoratief ontwerp, IP44, twee maten (ø300mm en ø350mm)
- WLO60V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) en multi-CCT (3000K-4000K)
- Rendement tot 105 lm/W
- Standaard doorbedrading mogelijk
- Optionele geïntegreerde aanwezigheids- en daglichtsensor (MDU)
- Meegeleverd frame om de schroeven te verbergen (WLO70V)
- Optie voor zwart frame

Toepassing

- Kantoren
- Parkeergarages
- Gangen
- Trappenhuizen

Maatschets



WLO70 D300

Ledinaire wandmontage gen2

Productgegevens



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Ledinaire wandmontage gen2

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W
Lichtstroom	1.100 lm
Optiektype	Opaal

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Energieverbruik	17 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nee
8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht)

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169767461	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nee	8720169767478	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ja

Ledinaire wandmontage gen2

