



Toimintavarma, laadukas ja energiatehokas LED- ratkaisu moniin eri käyttökohteisiin

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Seinäasennettavat CoreLine-valaisimet ovat muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivisia, helposti asennettavia ja laadukkaita. Pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti yleisvalaistukseen, erityisesti käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta valaisimen asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös langattomasti ohjattavia Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

Hyödyt

- Helppo asentaa pistoliittimillä ja läpijohtotuksella
- Litteä ympäristöön sulautuva muotoilu, useita väriaihtoehtoja (musta ja harmaa)
- Silmälle miellyttävää valoa, sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin
- Kolme valovirtavaihtoehtoa ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa (All-in)
- Voidaan korvata perinteiset yleisvalaisimet suoraan

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Ominaisuudet

- Vaihdeettava valovirta ja värilämpötila dip-kytkimellä
- Vesitiivis ja ilkvallan kestävä vakiona
- Monia eri ohjaustapoja: DALI, langaton, Interact Ready
- Helppo asentaa pistoliittimien ja läpijohtusmahdollisuuden ansiosta
- Valinnainen puolipyöreä koristeellinen lisävaruste
- Lisävarusteena turvavalaistus (itsetestaus)
- Valinnainen liiketunnistin, jossa myös päivänvalotunnistus, himmennys ja langaton ryhmitystoiminto


Käyttökohteet

- Käytävät
- Portaikot
- Sisäänkäynnit
- WC-tilat
- Ulkotilojen turvavalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ulos asennettaessa vain seinäasennus mahdollinen. Kaikkien kaapeleiden ja johtimien tulee kulkea sisätiloissa, ja niiden pituus saa olla enintään kymmenen metriä.

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokan koodi	IP65

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	140 lm/W	1 400 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	135 lm/W	1 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	135 lm/W	1 400 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	140 lm/W	3 600 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	140 lm/W	3 600 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava)

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu ohjaus
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Ei	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Ei	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu ohjaus
			langattomalla ryhmityksellä
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Kyllä	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Kyllä	-

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

