



# Philips CoreLine Wall mounted – De duidelijke keuze voor LED.

## CoreLine Wall-mounted

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruidten zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Voordelen

- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slink en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen

### Kenmerken

- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalismebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (incl. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groeperingsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen

## CoreLine Wall-mounted


### Toepassing

- Gangen
- Trappenhallen
- Openbare ingangsruidten
- Badkamers
- Nooduitgangen
- Parkeergarages
- Veiligheidsverlichting buiten

### Waarschuwingen en veiligheid

- Voor buitengebruik; alleen toepassingen met wandmontage en alle kabels moeten binnenshuis lopen met een maximale afstand van 10 meter

### Maatschets



# CoreLine Wall-mounted

## Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

## Gegevens lichttechniek

Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 65

## Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

## Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurwaliteit	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8721103307132	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	140 lm/W	1.400 lm
8721103307149	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	135 lm/W	1.400 lm
8721103307156	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	135 lm/W	1.400 lm
8721103307163	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	140 lm/W	3.600 lm
8721103307170	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	140 lm/W	3.600 lm

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103307132	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W
8721103307149	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W
8721103307156	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103307163	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W
8721103307170	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W

## Dimbaarheid en regelsystemen

# CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103307132	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nee	-
8721103307149	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nee	Programmeerbare beweging en lichtsensor
8721103307156	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering




Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103307163	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	-
8721103307170	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Ja	-

## Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103307132	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103307149	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103307156	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103307163	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103307170	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)



## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401874087

Polar Normal (separate) - 911401873787

Polar Normal (separate) - 911401873887



Polar Normal (separate) - 911401873687

Polar Normal (separate) - 911401873987

## CoreLine Wall-mounted

