



CoreLine cu montaj pe perete – pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă. Se potrivește aplica iei dumneavoastră specifice.

CoreLine Wall-mounted

Soluțiile CoreLine de perete îndeplinesc promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de instalat și de înaltă calitate. Aceste aparate de iluminat de formă circulară, montate pe suprafață, sunt potrivite atât pentru instalarea pe tavan, cât și pe perete și sunt ușor de aplicat în zone de circulație, cum ar fi coridoare, holuri și scări. Designul modern și discret, combinat cu o distribuție omogenă a luminii, asigură că acest aparat de iluminat se va integra în arhitectura majorității clădirilor. Caracteristicile complete oferă până la trei pachete de lumeni și trei opțiuni de temperatură de culoare într-un singur aparat de iluminat. Instalatorii pot monta cu ușurință aparatul de iluminat în funcție de nevoia aplicației la fața locului. Și datorită conectorilor push-in, instalarea CoreLine WL140V este rapidă și simplă. Această familie include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu

CoreLine Wall-mounted

comunica ii wireless integrate, gata de utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Beneficii

- Oferă setările de iluminare potrivite pentru diverse aplicații
- Instalare simplă datorită conectorilor push-in și posibilității de cablaj continuu
- Design subțire și discret, în negru sau gri, plus accesorii în formă de semilună (pleoapă)
- Un singur produs servește scopuri multifuncționale cu setări de comutatoare DIP
- Înlocuire directă a aparatelor de iluminat tradiționale cu montaj pe perete
- Dotări standard: etanșeitate la apă și anti-vandalizare
- Pregătit pentru sisteme de urgență

Caracteristici

- Eficacitate ridicată de până la 140 lm/W
- Trei pachete de fluxuri și trei temperaturi de culoare pentru a satisface diverse aplicații
- Opțiuni pentru balasturi: compatibil DALI cu DC, wireless cu compatibilitate Interact
- Compatibil cu kit de iluminat de urgență (inclusiv autotest), disponibil pentru instalare simplă
- IP65/IK10 ca standard
- Sistem opțional de detectare a mișcării, inclusiv detectarea luminii naturale, reglarea intensității luminoase și funcție de grupare wireless cu MDU


Cerere

- Coridoare
- Casa scârilor
- Zone de intrări publice
- Băi
- Iluminat de siguranță pentru exterior

Warnings and safety

- Destinat operațiunilor în exterior; numai pentru aplicații cu montare pe perete, iar toate cablurile trebuie să fie trase în interior, la o distanță maximă de 10 metri.

Cote



CoreLine Wall-mounted

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate

Date tehnice lumină

Tip universal	All-in, Multi Color Temperature
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	Simetric

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP65

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Toleranță flux luminos	+/-10%

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal)	
		(nom.)	Flux luminos
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	140 lm/W	1.400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	135 lm/W	1.400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	135 lm/W	1.400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	140 lm/W	3.600 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	140 lm/W	3.600 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W

CoreLine Wall-mounted

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	
		luminoase	Comandă încorporată
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nu	-
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nu	Senzor programabil de mișcare și lumină
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Da	Senzor programabil de mișcare și lumină cu grupare wireless


Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	
		luminoase	Comandă încorporată
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Da	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Da	-

Funcționare de urgență


Order Code	Full Product Name	Central de urgență	
		urgență	Iluminat de urgență
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	
		urgență	Iluminat de urgență
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401874087




Polar Normal (separate) - 911401873787




Polar Normal (separate) - 911401873887

CoreLine Wall-mounted

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401873687



Polar Normal (separate) - 911401873987

