



Philips TrueLine vægbeslag: Smart, behageligt og tilpasningsdygtigt sengegavlsys

KeyLine vægmonteret

Vi præsenterer vores nye KeyLine vægmonterede armatur. Armaturet er udført i robust, ekstruderet aluminium og er ideelt til spejlbelysning i badeværelser. Det har IP44-klassificering for vandbeskyttelse samt en behagelig, blændingsreduceret optik. KeyLine er udstyret med effektiv LED-teknologi og en CRI90-klassificering, som sikrer naturlig og præcis farvegengivelse. Med sit elegante design og sine funktionelle egenskaber er KeyLine et optimalt valg til moderne badeværelsesbelysning.

Fordele

- Høj effektivitet
- Robust og vandtæt
- Komfortabel lav blænding
- Lang levetid

Funktioner

- Ekstruderet aluminiumsmodul
- IP44 vandtæt, IK06 beskyttelse
- Lang levetid på: L90 50.000 timer, L80 100.000 timer
- Effektiv blændingsreducerende optik med høj glans (UGR<19 leveres med miljøvaredeklaration (EPD))

KeyLine vægmonteret


Anvendelsesområder

- Sundhedssektoren
- Hospitaler og plejehjem

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Målskitse



Oplysninger om produktet



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail

KeyLine vægmonteret

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lysstrøm	1.200 lm
Optiktype	Mellem strålevinkel

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Produktdata

Produktseriekode	WL350W
------------------	--------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	3000 K	116 lm/W
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	4000 K	126 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W

KeyLine vægmonteret

