



Philips KeyLine aplique: Luminaria de pared estilizada, funcional y adaptable

KeyLine de montaje en pared

¡Presentamos nuestra nueva luminaria montada en la pared KeyLine! Fabricada en robusto aluminio extruido, esta luminaria es perfecta para utilizarla como iluminación de espejos en cuartos de baño. Está protegida contra salpicaduras de agua con calificación IP44 y cuenta con una óptica cómoda de deslumbramiento reducido. La luminaria utiliza una eficiente tecnología LED y está clasificada como CRI90 por su reproducción cromática natural. Con su diseño elegante y características de alta calidad, nuestro KeyLine es la elección perfecta para sus necesidades de iluminación de cuartos de baño

Beneficios

- Elevada eficiencia
- Robusta y estanca
- Cómoda por su deslumbramiento reducido
- Larga duración

Características

- Cuerpo de aluminio extruido
- Estanca IP44, protección IK06
- Larga vida útil: L90 50khrs, L80 100khrs
- Óptica eficiente con alto brillo y antideslumbramiento (UGR<19 Se suministra con declaración ambiental de producto (EPD)

KeyLine de montaje en pared



Aplicaciones

- Cuidado de la salud
- Hospitales y centros de atención

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Plano de dimensiones



Detalles del producto



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail

KeyLine de montaje en pared

Información general

| | |
|------------------------------|----------|
| Driver incluido | Sí |
| Número de unidades de equipo | 1 unidad |

Datos técnicos de la luz

| | |
|----------------|-----------|
| Tipo de óptica | Haz medio |
|----------------|-----------|

Operativos y eléctricos

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
| Tensión de entrada | 220-240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Adecuado para conmutación aleatoria | No |

Controles y regulación

| | |
|-------------------|---|
| Control integrado | - |
|-------------------|---|

Mecánicos y de carcasa

| | |
|---|-----------------|
| Color de la carcasa | Blanco RAL 9003 |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 |
| Código de protección de entrada | IP44 |

Funcionamiento de emergencia

| | |
|---------------------------|----|
| Emergencia centralizada | No |
| Iluminación de emergencia | - |

Aprobación y aplicación

| | |
|-------------------------------|--|
| Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +35 °C |
| Marca CE | Sí |
| Certificado ENEC | - |
| Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| | |
|------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
|------------------------------|--------|

Datos de producto

| | |
|----------------------------|--------|
| Código de gama de producto | WL350W |
|----------------------------|--------|

Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de color correlacionada (nom.) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | Flujo luminoso |
|------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|
| 39023300 | WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH | 3000 K | >90 | 116 lm/W | 1.200 lm |
| 39024000 | WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH | 3000 K | >90 | 116 lm/W | 1.800 lm |
| 39025700 | WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH | 4000 K | >90 | 126 lm/W | 1.200 lm |
| 39026400 | WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH | 4000 K | >90 | 126 lm/W | 1.800 lm |
| 39027100 | WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH | 4000 K | >80 | 132 lm/W | 1.200 lm |
| 39028800 | WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH | 4000 K | >80 | 128 lm/W | 1.800 lm |
| 39029500 | WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH | 4000 K | >80 | 133 lm/W | 1.200 lm |
| 39030100 | WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH | 3000 K | >80 | 128 lm/W | 1.800 lm |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 39023300 | WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH | 10 W |
| 39024000 | WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH | 15 W |
| 39025700 | WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH | 9 W |
| 39026400 | WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH | 14 W |

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 39027100 | WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH | 9 W |
| 39028800 | WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH | 14 W |
| 39029500 | WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH | 9 W |
| 39030100 | WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH | 14 W |

Controles y regulación

KeyLine de montaje en pared

| Order Code | Full Product Name | Regulable |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 39023300 | WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH | Sí |
| 39024000 | WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH | Sí |
| 39025700 | WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH | Sí |
| 39026400 | WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH | Sí |

| Order Code | Full Product Name | Regulable |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 39027100 | WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH | No |
| 39028800 | WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH | No |
| 39029500 | WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH | No |
| 39030100 | WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH | Sí |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| 39023300 | WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 39024000 | WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 39025700 | WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| 39026400 | WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| 39027100 | WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| 39028800 | WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| 39029500 | WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| 39030100 | WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH | (0.39, 0.38) SDCM <3 |

