



Lampe de chevet murale Philips TrueLine : élégante, confortable et adaptable

KeyLine mural

Découvrez notre nouveau luminaire mural KeyLine ! Fabriqué en aluminium extrudé robuste, ce luminaire est idéal pour éclairer les miroirs des salles de bains. Il est protégé contre les projections d'eau (IP44) et possède des optiques confortables à faible éblouissement. Ce luminaire est équipé d'une technologie LED performante et possède un indice CRI de 90 pour un rendu des couleurs naturel. Avec son design élégant et ses caractéristiques de haute qualité, notre KeyLine est le choix idéal pour vos besoins d'éclairage de salle de bain.

Avantages

- Grande efficacité
- Robuste et étanche
- Confortable, faible éblouissement
- Longue durée de vie

Fonctions

- Corps en aluminium extrudé
- Étanchéité IP44, protection IK06
- Longue durée de vie : 50 000 h pour L90, 100 000 h pour L80
- Optique anti-éblouissement et haute brillance efficace (UGR19), livrée avec une déclaration environnementale de produit (DEP)<

KeyLine mural



Application

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type d'optique	Faisceau semi-intensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Commande intégrée	-
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP44
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	-
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	WL350W

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.200 lm
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.800 lm
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.200 lm
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.800 lm
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	132 lm/W	1.200 lm
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	4000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	133 lm/W	1.200 lm
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	3000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W	8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W	8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W	8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W

KeyLine mural

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Oui
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Oui
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Oui
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	Non
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	Non
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	Non
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Oui

