



Philips KeyLine Wallmount: elegante, confortevole e adattabile lampada da parete

KeyLine a parete

Vi presentiamo la nostra nuova lampada da parete KeyLine! Realizzato in robusto alluminio estruso, è protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IP44 e presenta un'ottica confortevole a basso abbagliamento. L'apparecchio per illuminazione è dotato di efficiente tecnologia LED e ha un fattore di resa dei colori naturali CRI90. Grazie al suo design elegante e alle caratteristiche di alta qualità, la nostra KeyLine è la scelta perfetta per le esigenze di illuminazione in cui si richiede illuminazione da parete

Vantaggi

- Elevata efficienza
- Robusto e impermeabile
- Abbagliamento ridotto
- Lunga durata

Caratteristiche

- Corpo in alluminio estruso
- IP44, IK06
- Lunga durata: L90 50khrs, L80 100khrs
- Efficiente ottica speculare antiabbagliamento (UGR<19), fornita con Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

KeyLine a parete



Applicazione

- Settore sanitario
- Ospedali e case di cura

Warnings and safety

- Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Disegno tecnico



Dati del prodotto



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail

KeyLine a parete

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di ottica	Fascio medio
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Controlli e dimmerazione	
Controllo integrato	-
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06
e una gestione termica	IP44
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	-
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	WL350W

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica		
			(CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.200 lm
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.800 lm
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.200 lm
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.800 lm
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	132 lm/W	1.200 lm
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	4000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	133 lm/W	1.200 lm
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	3000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Sì
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Sì
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Sì
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Sì

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	No
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	No
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	No
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Sì

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
39023300	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
39024000	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
39025700	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39026400	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
39027100	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39028800	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39029500	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
39030100	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

