



Philips TrueLine wandmontage: Stijlvolle, comfortabele en aanpasbare hoofdbordlamp

KeyLine wandmontage

Maak kennis met onze nieuwe KeyLine wandarmatuur! Deze armatuur is gemaakt van robuust geëxtrudeerd aluminium en is perfect voor gebruik als spiegelverlichting in badkamers. Het is spatwaterdicht volgens IP44-norm en heeft comfortabele, weinig verblindende lenzen. De armatuur is uitgerust met efficiënte LED-technologie en heeft een CRI90-classificatie voor natuurlijke kleurweergave. Met zijn strakke design en hoogwaardige eigenschappen is onze KeyLine de perfecte keuze voor je badkamerverlichting.

Voordelen

- Hoog rendement
- Robuust en waterdicht
- Comfortabel, weinig verblinding
- Lange levensduur

KeyLine wandmontage

Kenmerken

- Geëxtrudeerde aluminium behuizing
- IP44 waterdicht, IK06 bescherming
- Lange levensduur: L90 50khrs, L80 100khrs
- Efficiënte hoogglans anti-verblindingsoptiek (UGR<19). Inclusief milieuproductverklaring (EPD).



Toepassing

- Gezondheidszorg
- Ziekenhuizen en zorgcentra

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Maatschets



Productgegevens



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-
detail

KeyLine wandmontage

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Optiektype	Middelbrede bundel
------------	-----------------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Ingebouwde regeling	-
---------------------	---

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit RAL 9003
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 44

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	WL350W
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.200 lm
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1.800 lm
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.200 lm
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1.800 lm
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	132 lm/W	1.200 lm
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	4000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	133 lm/W	1.200 lm
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	3000 K	>80	128 lm/W	1.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W	8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W	8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W	8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W	8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Dimbaarheid en regelsystemen

KeyLine wandmontage

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Ja
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Ja
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Ja
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	Nee
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	Nee
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	Nee
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8721103390233	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8721103390240	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8721103390257	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390264	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8721103390271	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390288	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390295	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390301	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

