

KeyLine veggmontert

WL350WI



Philips KeyLine veggfeste: Stilig, komfortabel og fleksibel lampe for sengegavler

Vi introduserer vår nye KeyLine veggmonterte armatur! Denne armaturen er laget av robust ekstrudert aluminium, og er perfekt for bruk som speilbelysning på badet. Den er IP44-sprutvannsbeskyttet og har komfortabel optikk med lav blending. Armaturen er utstyrt med effektiv LED-teknologi og har en CRI90-klassifisering for naturlig fargegjengivelse. Med sitt elegante design og funksjoner av høy kvalitet er KeyLine det perfekte valget for dine baderomsbelysningsbehov.

Fordeler

- Høy effektivitet
- Robust og vanntett
- Komfortabelt lavt blendingsnivå
- Lang levetid

Applications

- Helse
- Sykehus og omsorgsboliger


Funksjoner

- Ekstrudert aluminiumshus
- IP44 vanntett, IK06 beskyttelse
- Lang levetid: L90 50 000 timer, L80 100 000 timer
- Effektiv høyglanset antirefleksoptikk (UGR<19) Leveres med miljødeklarasjon (EPD)
- Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrengning, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions



Målskisse



WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Produkt detaljer



KeyLine Wallmounted-WL350W- detail



KeyLine Wallmounted-WL350W- detail

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	116 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Mellomstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	10 W
Egnet for tilfeldig vekslings	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	-

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3

Produktdata

Produktseriekode	WL350W [KeyLine wall mounted]
------------------	-------------------------------