

KeyLine väggmonterad

WL350WI



Philips KeyLine Wallmount: Stilren, bekväm och flexibel väggmonterad sänglampa

Vi presenterar vår nya väggmonterade KeyLine-lampa! Denna armatur är tillverkad av robust strängsprutad aluminium och är perfekt för användning som spegelbelysning i badrum. Den är IP44 stänkvattenskyddad och har bekväm optik med låg bländning. Armaturen är utrustad med effektiv LED-teknik och har en CRI90-klassificering för naturlig färgåtergivning. KeyLine i snygg design med högkvalitativa funktioner är perfekt som badrumsbelysning

Fördelar

- Hög effektivitet
- Robust och vattentät
- Behaglig låg bländning
- Lång livslängd

Applications

- Hälso- och sjukvård
- Sjukhus och vårdcentraler


Funktioner

- Hölje i strängsprutad aluminium
- IP44-vattentät, IK06-skydd
- Lång livslängd: L90 50khrs, L80 100khrs
- Effektiv högglans med bländningsfri optik (UGR<19 som levereras med miljövarudeklaration (EPD))
- Produkten är IPX0 och är som sådan inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi starkt att miljön där armaturen ska installeras kontrolleras på lämpligt sätt.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Versions



Måttskiss



WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

Produktinformation



Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Optiktyp	Medelstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Inbyggd styrning	-
------------------	---

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Kod för kapslingsklass	IP44 [Kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	-

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Produktdata

Produktfamiljskod	WL350W [KeyLine wall mounted]
-------------------	-------------------------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	1 200 lm	3000 K	116 lm/W	>90
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	1 800 lm	3000 K	116 lm/W	>90
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	1 200 lm	4000 K	126 lm/W	>90
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	1 800 lm	4000 K	126 lm/W	>90
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	1 200 lm	4000 K	132 lm/W	>80
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	1 800 lm	4000 K	128 lm/W	>80
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	1 200 lm	4000 K	133 lm/W	>80
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	1 800 lm	3000 K	128 lm/W	>80

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Ja
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Ja
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Ja
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Ja
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	Nej
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	Nej
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	Nej
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Ja

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

