



# Philips KeyLine Wallmount: Stilren, bekväm och flexibel väggmonterad sänglampa

## KeyLine väggmonterad

Vi presenterar vår nya väggmonterade KeyLine-lampa! Denna armatur är tillverkad av robust strängsprutad aluminium och är perfekt för användning som spegelbelysning i badrum. Den är IP44 stänkvattenskyddad och har bekväm optik med låg bländning. Armaturen är utrustad med effektiv LED-teknik och har en CRI90-klassificering för naturlig färgåtergivning. KeyLine i snygg design med högkvalitativa funktioner är perfekt som badrumsbelysning

### Fördelar

- Hög effektivitet
- Robust och vattentät
- Behaglig låg bländning
- Lång livslängd

### Funktioner

- Hölje i strängsprutad aluminium
- IP44-vattentät, IK06-skydd
- Lång livslängd: L90 50khrs, L80 100khrs
- Effektiv högglans med bländningsfri optik (UGR<19 som levereras med miljövarudeklaration (EPD)

# KeyLine väggmonterad



## Användning

- Hälso- och sjukvård
- Sjukhus och vårdcentraler

## Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0 och är som sådan inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi starkt att miljön där armaturen ska installeras kontrolleras på lämpligt sätt.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

## Måttskiss



## Produktinformation



KeyLine Wallmounted- WL350W-  
detail



KeyLine Wallmounted- WL350W-  
detail

# KeyLine väggmonterad

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Optiktyp	Medelstrålande spridningsvinkel
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Inbyggd styrning	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP44
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	-
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Produktdata	
Produktfamiljskod	WL350W

## Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
		(Nom)	Färgåtergivningsex	(nom)	Ljusflöde
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1 200 lm
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	3000 K	>90	116 lm/W	1 800 lm
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1 200 lm
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	4000 K	>90	126 lm/W	1 800 lm
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	132 lm/W	1 200 lm
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	4000 K	>80	128 lm/W	1 800 lm
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	4000 K	>80	133 lm/W	1 200 lm
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	3000 K	>80	128 lm/W	1 800 lm

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	10 W
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	15 W
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	9 W
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	14 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	9 W
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	14 W
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	9 W
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	14 W

## Styrenheter och dimring

## KeyLine väggmonterad

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	Ja
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	Ja
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	Ja
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	Nej
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	Nej
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	Nej
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	Ja

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505106577	WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106578	WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106579	WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106580	WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505106581	WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106582	WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106583	WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106584	WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

