

Applique murale SmartBalance

WL484WI



Lampe de chevet élégante, confortable et adaptable

Trouver le juste équilibre entre les différents besoins d'éclairage dans les chambres des patients peut s'avérer difficile. Nos luminaires de tête de lit relèvent ce défi en répondant à certains des besoins essentiels en éclairage des patients et du personnel. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un éclairage de haute qualité dans un design élégant et minimaliste. La partie supérieure du luminaire produit une lumière ambiante indirecte, tandis que la partie inférieure diffuse une lumière directe, suffisante pour les patients qui souhaitent lire au lit. À puissance maximale, Philips TrueLine génère suffisamment de lumière pour permettre au personnel clinique d'effectuer des examens au chevet du patient. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un design moderne tout en garantissant un nettoyage facile et une hygiène optimale, un impératif dans les environnements hospitaliers. Ces luminaires offrent un contrôle indépendant de l'éclairage supérieur et inférieur, et sont conçus pour une installation rapide et facile.

Avantages

- Des réglages d'éclairage adaptables facilitent les différentes activités dans les chambres des patients.
- Les normes d'éclairage peuvent être atteintes avec un seul luminaire.
- Longue durée de vie

Applications

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

Fonctions

- Sources de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Distribution de lumière asymétrique dédiée
- Durée de vie prolongée de 50 000 heures à L90 et de 100 000 heures à L80.
- Livrée avec une déclaration environnementale de produit (DEP)


- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



SmartBalance Wallmounted-WL484W

Schéma dimensionnel



WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH

Détails sur le produit



SmartBalance Wallmounted-WL484W- detail



SmartBalance Wallmounted-WL484W- detail

Informations générales

Nombre d'appareillages	2 unités
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	5.800 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Type d'optique	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Commande intégrée	-

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
--------------------------	------------------------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	4000 K	124 lm/W
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	3000 K	118 lm/W
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	4000 K	125 lm/W
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	4000 K	118 lm/W
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	3000 K	118 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	46 W
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	49 W
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	46 W
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	47 W
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	49 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Blanc RAL9016
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Blanc RAL9016
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Blanc RAL9016
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	RAL 9006
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	RAL 9006

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Non	-
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	(0.39, 0.38) SDCM <3
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3