



# Lampe de chevet élégante, confortable et adaptable

## Applique murale SmartBalance

Trouver le juste équilibre entre les différents besoins d'éclairage dans les chambres des patients peut s'avérer difficile. Nos luminaires de tête de lit relèvent ce défi en répondant à certains des besoins essentiels en éclairage des patients et du personnel. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un éclairage de haute qualité dans un design élégant et minimaliste. La partie supérieure du luminaire produit une lumière ambiante indirecte, tandis que la partie inférieure diffuse une lumière directe, suffisante pour les patients qui souhaitent lire au lit. À puissance maximale, Philips TrueLine génère suffisamment de lumière pour permettre au personnel clinique d'effectuer des examens au chevet du patient. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un design moderne tout en garantissant un nettoyage facile et une hygiène optimale, un impératif dans les environnements hospitaliers. Ces luminaires offrent un contrôle indépendant de l'éclairage supérieur et inférieur, et sont conçus pour une installation rapide et facile.

### Avantages

- Des réglages d'éclairage adaptables facilitent les différentes activités dans les chambres des patients.
- Les normes d'éclairage peuvent être atteintes avec un seul luminaire.
- Longue durée de vie

### Fonctions

- Sources de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Distribution de lumière asymétrique dédiée
- Durée de vie prolongée de 50 000 heures à L90 et de 100 000 heures à L80.
- Livrée avec une déclaration environnementale de produit (DEP)

# Applique murale SmartBalance


## Application

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail

# Applique murale SmartBalance

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Informations générales                 |                                                    |
| Driver inclus                          | Oui                                                |
| Nombre d'appareillages                 | 2 unités                                           |
| Données techniques de l'éclairage      |                                                    |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | >90                                                |
| Flux lumineux                          | 5.800 lm                                           |
| Type d'optique                         | Faisceau extensif                                  |
| Fonctionnement et électricité          |                                                    |
| Classe de protection CEI               | Classe électrique I                                |
| Tension d'entrée                       | 220-240 V                                          |
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz                                        |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non                                                |
| Commandes et gradation                 |                                                    |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Oui                                                |
| Commande intégrée                      | -                                                  |
| Mécanique et boîtier                   |                                                    |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02                                               |
| Indice de protection                   | IP40                                               |
| Approbation et application             |                                                    |
| Gamme de températures ambiantes        | 0 à +35 °C                                         |
| Marquage CE                            | Oui                                                |
| Marquage ENEC                          | -                                                  |
| Inflammabilité                         | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Essai au fil incandescent              | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Performances initiales                 |                                                    |
| Chromaticité initiale                  | (0.39, 0.38) SDCM <3                               |
| Tolérance de flux lumineux             | +/-10%                                             |
| Données du produit                     |                                                    |
| Code famille de produits               | WL484W                                             |

## Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name             | Température de couleur corrélée (nom.) | Efficacité lumineuse (nominale) |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 8721103390189 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH | 4000 K                                 | 124 lm/W                        |
| 8721103390196 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH | 3000 K                                 | 118 lm/W                        |
| 8721103390202 | WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH  | 4000 K                                 | 125 lm/W                        |
| 8721103390219 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI | 4000 K                                 | 118 lm/W                        |
| 8721103390226 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI | 3000 K                                 | 118 lm/W                        |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name             | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 8721103390189 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH | 46 W                    |
| 8721103390196 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH | 49 W                    |
| 8721103390202 | WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH  | 46 W                    |

| Order Code    | Full Product Name             | Consommation électrique |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 8721103390219 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI | 47 W                    |
| 8721103390226 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI | 49 W                    |

## Mécanique et boîtier

# Applique murale SmartBalance

| Order Code    | Full Product Name             | Couleur du corps |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 8721103390189 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH | Blanc RAL9016    |
| 8721103390196 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH | Blanc RAL9016    |
| 8721103390202 | WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH  | Blanc RAL9016    |

| Order Code    | Full Product Name             | Couleur du corps |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 8721103390219 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI | RAL 9006         |
| 8721103390226 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI | RAL 9006         |

## Fonctionnement de secours

| Order Code    | Full Product Name             | Secours    |                                                |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|               |                               | centralisé | Eclairage de secours                           |
| 8721103390189 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH | Oui        | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8721103390196 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH | Oui        | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8721103390202 | WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH  | Non        | -                                              |

| Order Code    | Full Product Name             | Secours    |                                                |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|               |                               | centralisé | Eclairage de secours                           |
| 8721103390219 | WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI | Oui        | Éclairage de secours central à courant continu |
| 8721103390226 | WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI | Oui        | Éclairage de secours central à courant continu |

