



# Lampe de chevet élégante, confortable et adaptable

## Applique murale SmartBalance

Trouver le juste équilibre entre les différents besoins d'éclairage dans les chambres des patients peut s'avérer difficile. Nos luminaires de tête de lit relèvent ce défi en répondant à certains des besoins essentiels en éclairage des patients et du personnel. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un éclairage de haute qualité dans un design élégant et minimaliste. La partie supérieure du luminaire produit une lumière ambiante indirecte, tandis que la partie inférieure diffuse une lumière directe, suffisante pour les patients qui souhaitent lire au lit. À puissance maximale, Philips TrueLine génère suffisamment de lumière pour permettre au personnel clinique d'effectuer des examens au chevet du patient. Les luminaires muraux Philips SmartBalance offrent un design moderne tout en garantissant un nettoyage facile et une hygiène optimale, un impératif dans les environnements hospitaliers. Ces luminaires offrent un contrôle indépendant de l'éclairage supérieur et inférieur, et sont conçus pour une installation rapide et facile.

### Avantages

- Des réglages d'éclairage adaptables facilitent les différentes activités dans les chambres des patients.
- Les normes d'éclairage peuvent être atteintes avec un seul luminaire.
- Longue durée de vie

### Fonctions

- Sources de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Distribution de lumière asymétrique dédiée
- Durée de vie prolongée de 50 000 heures à L90 et de 100 000 heures à L80.
- Livrée avec une déclaration environnementale de produit (DEP)

# Applique murale SmartBalance

## Application

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

## Mises en garde et sécurité


- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Versions



SmartBalance Wallmounted- WL484W

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail

# Applique murale SmartBalance

## Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités

## Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Flux lumineux	5'800 lm
Type d'optique	Faisceau extensif

## Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Commande intégrée	-

## Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP40

## Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

## Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

## Données du produit

Code famille de produits	WL484W
--------------------------	--------

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	4000 K	124 lm/W
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	3000 K	118 lm/W
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	4000 K	125 lm/W
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	4000 K	118 lm/W
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	3000 K	118 lm/W

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	46 W
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	49 W
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	46 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	47 W
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	49 W

## Mécanique et boîtier

## Applique murale SmartBalance

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Blanc RAL9016
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Blanc RAL9016
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Blanc RAL9016

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	RAL 9006
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	RAL 9006

### Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8721103390189	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390196	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390202	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Non	-

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8721103390219	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8721103390226	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

