



Luminária de cabeceira hospitalar estilosa, confortável e adaptável

SmartBalance de parede

Encontrar o equilíbrio certo entre as diferentes necessidades de iluminação nos quartos de pacientes pode ser um desafio. Nossas luminárias de cabeceira atendem a esse desafio ao satisfazer algumas das principais necessidades de iluminação tanto dos pacientes quanto da equipe. Luminárias de parede Philips SmartBalance oferecem desempenho de iluminação de alta qualidade em um design elegante e minimalista. A parte superior da luminária produz luz ambiente indireta, e a parte inferior fornece luz difusa direta — suficiente para pacientes que desejam ler na cama. Na potência máxima, o Philips TrueLine gera luz suficiente para que a equipe clínica realize exames à beira do paciente. As luminárias de parede Philips SmartBalance têm aparência moderna e garantem fácil limpeza e higiene—algo indispensável em ambientes hospitalares. Essas luminárias oferecem controle independente tanto da luz superior quanto da inferior e são projetadas para instalação rápida e fácil.

Benefícios

- Configurações de iluminação ajustáveis facilitam as diversas atividades em quartos de pacientes.
- Normas de nível de luz podem ser atingidas com uma única luminária
- Vida útil prolongada

SmartBalance de parede

Características

- Fontes de luz direta e indireta controláveis separadamente
- Distribuição luminosa assimétrica dedicada
- Vida útil longa de 50.000 horas @L90, 100.000 horas @L80
- Inclui uma Declaração de Produto Ambiental (EPD)


Aplicação

- Serviços da saúde
- Hospitais e Centros de Cuidados

Avisos e Segurança

- O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra entrada de água. Portanto, recomendamos fortemente que o ambiente em que a luminária será instalada seja devidamente verificado.
- Se as orientações acima não forem seguidas e as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips / Signify não pode garantir a falha segura e a garantia do produto será anulada.

Desenho dimensional



Detalhes do produto



SmartBalance Wallmounted-
WL484W- detail



SmartBalance Wallmounted-
WL484W- detail

SmartBalance de parede

Informações gerais

Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	2 unidades

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	>90
Fluxo luminoso	5.800 lm
Tipo de ótica	Facho aberto

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	N

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Controle incorporado	-

Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP40

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 a 35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Dados do produto

Código da família de produtos	WL484W
-------------------------------	--------

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	4000 K	124 lm/W
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	3000 K	118 lm/W
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	4000 K	125 lm/W
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	4000 K	118 lm/W
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	3000 K	118 lm/W

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	46 W
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	49 W
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	46 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	47 W
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	49 W

Dados mecânicos e de compartimento

SmartBalance de parede

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Branco RAL9016
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Branco RAL9016
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Branco RAL9016

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	RAL 9006
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	RAL 9006

Operação de emergência

Order Code	Full Product Name	Emergência central	Iluminação de emergência
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Sim	Iluminação de emergência central operada por CC
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Sim	Iluminação de emergência central operada por CC
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	N	-

Order Code	Full Product Name	Emergência central	Iluminação de emergência
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	Sim	Iluminação de emergência central operada por CC
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	Sim	Iluminação de emergência central operada por CC

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3

