



# Elegant, behaglig och anpassningsbar sänggavellampa

## Väggmonterad SmartBalance

Att hitta rätt balans mellan olika belysningsbehov i patientrum kan vara utmanande. Våra sänglampor löser denna utmaning med några av de viktigaste belysningsbehoven hos patienter och personal. Philips SmartBalance väggmonterade armaturer ger högkvalitativ belysning i en elegant, minimalistisk design. Den övre delen av lampan ger indirekt omgivningsljus och den nedre delen ger tillräckligt, direkt diffust ljus som räcker för patienter som vill läsa i sängen. Vid maximalt ljusflöde ger Philips TrueLine tillräckligt ljus för undersökningar vid sängen av klinisk personal. Philips SmartBalance väggmonterade armaturer ser moderna ut samtidigt som de är enkla att rengöra och hygienisera – ett måste i sjukhusmiljöer. Dessa armaturer styr både det övre och undre ljuset oberoende av varandra och är utformade för snabb och enkel installation.

### Fördelar

- Anpassningsbara ljusinställningar underlättar de olika aktiviteterna i patientrummen
- Ljusnivånormer kan uppnås med en enda armatur
- Lång livslängd

### Funktioner

- Separat styrbara direkta och indirekta ljuskällor
- Särskild asymmetrisk ljusfördelning
- Lång livslängd på 50 000 timmar @L90, 100 000 timmar @L80
- Levereras med miljövarudeklaration (EPD)

### Användning

- Hälso- och sjukvård
- Sjukhus och vårdcentraler

# Väggmonterad SmartBalance

## Varning och Säkerhet


- Produkten är IPX0 och är som sådan inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi starkt att miljön där armaturen ska installeras kontrolleras på lämpligt sätt.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

## Versions



SmartBalance Wallmounted- WL484W

## Måttskiss



## Produktinformation



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail



SmartBalance Wallmounted-  
WL484W- detail

# Väggmonterad SmartBalance

## Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	2 enheter

## Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>90
Ljusflöde	5 800 lm
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel

## Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Inbyggd styrning	-

## Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40

## Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

## Produktdata

Produktfamiljskod	WL484W
-------------------	--------

## Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	4000 K	124 lm/W
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	3000 K	118 lm/W
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	4000 K	125 lm/W
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	4000 K	118 lm/W
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	3000 K	118 lm/W

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	46 W
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	49 W
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	46 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	47 W
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	49 W

## Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Vit RAL9016
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Vit RAL9016
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Vit RAL9016

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	RAL 9006
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	RAL 9006

# Väggmonterad SmartBalance

## Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central	
		nödbelysning	Nödbelysning
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	Ja	DC-driven central nödbelysning
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	Ja	DC-driven central nödbelysning
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	Nej	-

Order Code	Full Product Name	Central	
		nödbelysning	Nödbelysning
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	Ja	DC-driven central nödbelysning
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	Ja	DC-driven central nödbelysning

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505106572	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106573	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106574	WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505106575	WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106576	WL484W 53S/930 DEIA D/I SW SI	(0.43, 0.40) SDCM <3

