



# Lampe de chevet élégante, confortable et adaptable

## TrueLine mural

Trouver le juste équilibre entre les différents besoins d'éclairage dans les chambres des patients peut s'avérer difficile. Nos luminaires de tête de lit relèvent ce défi en répondant à certains des besoins essentiels en éclairage des patients et du personnel. Les luminaires muraux Philips TrueLine offrent un éclairage de haute qualité dans un design élégant et minimaliste. La partie supérieure du luminaire produit une lumière ambiante indirecte, tandis que la partie inférieure diffuse une lumière directe, suffisante pour les patients qui souhaitent lire au lit. À puissance maximale, Philips TrueLine génère suffisamment de lumière pour permettre au personnel clinique d'effectuer des examens au chevet du patient. Les luminaires muraux Philips TrueLine offrent un design moderne tout en garantissant un nettoyage facile et une hygiène optimale, un impératif dans les environnements hospitaliers. Ces luminaires offrent un contrôle indépendant de l'éclairage supérieur et inférieur, et sont conçus pour une installation rapide et facile.

### Avantages

- Des réglages d'éclairage adaptables facilitent les différentes activités dans les chambres des patients.
- Les normes d'éclairage peuvent être atteintes avec un seul luminaire.
- Longue durée de vie

### Fonctions

- Sources de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Distribution de lumière asymétrique dédiée
- Durée de vie prolongée de 50 000 heures à L90 et de 100 000 heures à L80.
- Comprend une déclaration environnementale de produit (DEP)

# TrueLine mural



## Application

- Etablissements de santé
- Hôpitaux et centres de soin

## Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



TrueLine Wallmounted- WL532W-  
detail



TrueLine Wallmounted- WL532W-  
detail

## Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités

## Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Type d'optique	Faisceau extensif

## Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Commande intégrée	-

## Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

## Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Oui
Eclairage de secours	Éclairage de secours central à courant continu

## Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

## Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

## Données du produit

Code famille de produits	WL532W
--------------------------	--------

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse	
			(nominale)	Flux lumineux
8721103390318	WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH	3000 K	98 lm/W	4'000 lm
8721103390325	WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH	3000 K	97 lm/W	5'700 lm
8721103390332	WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH	4000 K	97 lm/W	4'000 lm
8721103390349	WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH	4000 K	112 lm/W	5'700 lm

## Fonctionnement et électricité

## TrueLine mural

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390318	WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH	41 W
8721103390325	WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103390332	WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH	41 W
8721103390349	WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH	51 W

