



Lampada da testata elegante, comoda e adattabile

TrueLine a parete

in ambienti ospedalieri, Trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze di illuminazione nelle stanze dei pazienti può essere una sfida. Gli apparecchi montati a parete Philips TrueLine offrono prestazioni di illuminazione di alta qualità con un design elegante e minimalista. La parte superiore dell'apparecchio produce una luce ambientale indiretta, mentre la parte inferiore emette una luce diretta diffusa. Ideali per installazione in ambienti ospedalieri, sulle teste letto. Alla massima emissione, Philips TrueLine genera luce sufficiente per consentire al personale clinico di effettuare visite al letto del paziente. Gli apparecchi montati a parete Philips TrueLine hanno un aspetto moderno e garantiscono al contempo facilità di pulizia e igiene, un requisito fondamentale negli ambienti ospedalieri. Questi apparecchi offrono un controllo indipendente sia della luce superiore che di quella inferiore e sono progettati per un'installazione rapida e semplice.

Vantaggi

- Le impostazioni di luce adattabili facilitano le varie attività nelle stanze dei pazienti
- Gli standard di livello di luce possono essere raggiunti con un singolo apparecchio per illuminazione
- Lunga durata

Caratteristiche

- Sorgenti luminose dirette e indirette controllabili separatamente
- Distribuzione della luce asimmetrica
- Lunga durata di 50.000 ore a L90, 100.000 ore a L80
- Include una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)



Applicazione

- Settore sanitario
- Ospedali e case di cura

Warnings and safety

- Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Disegno tecnico



Dati del prodotto



TrueLine Wallmounted- WL532W-
detail



TrueLine Wallmounted- WL532W-
detail

Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	2 unità
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	Sì
Illuminazione di emergenza	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	WL532W
--------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
39031800	WL532W 35S/930 PSD L850 WH	3000 K	98 lm/W	4.000 lm
39032500	WL532W 50S/930 PSD L1130 WH	3000 K	97 lm/W	5.700 lm
39033200	WL532W 35S/940 PSD L850 WH	4000 K	97 lm/W	4.000 lm
39034900	WL532W 50S/940 PSD L1130 WH	4000 K	112 lm/W	5.700 lm

Funzionamento e parte elettrica

TrueLine a parete

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
39031800	WL532W 35S/930 PSD L850 WH	41 W
39032500	WL532W 50S/930 PSD L1130 WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
39033200	WL532W 35S/940 PSD L850 WH	41 W
39034900	WL532W 50S/940 PSD L1130 WH	51 W

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
39031800	WL532W 35S/930 PSD L850 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
39032500	WL532W 50S/930 PSD L1130 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
39033200	WL532W 35S/940 PSD L850 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
39034900	WL532W 50S/940 PSD L1130 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3

