



Stijlvolle, comfortabele en aanpasbare hoofdbordlamp

TrueLine wandmontage

Het kan een uitdaging zijn om de juiste balans te vinden tussen de verschillende verlichtingsbehoeften in patiëntenkamers. Onze bedverlichting voldoet aan deze uitdaging door te voorzien in een aantal belangrijke verlichtingsbehoeften van zowel patiënten als personeel. Philips TrueLine wandarmaturen bieden hoogwaardige verlichtingsprestaties in een stijlvol, minimalistisch ontwerp. Het bovenste deel van de armatuur produceert indirect omgevingslicht en het onderste deel levert direct diffuus licht - voldoende voor patiënten die in bed willen lezen. Bij maximale lichtopbrengst genereert de Philips TrueLine voldoende licht voor klinisch personeel om onderzoeken aan het bed uit te voeren. Philips TrueLine wandarmaturen zien er modern uit en zijn tegelijkertijd eenvoudig te reinigen en hygiënisch - een must in ziekenhuisomgevingen. Deze armaturen bieden een onafhankelijke regeling van zowel het bovenlicht als het onderlicht en zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Voordelen

- Aanpasbare lichtinstellingen vergemakkelijken de verschillende activiteiten in patiëntenkamers
- Normen voor lichtniveau kunnen worden bereikt met één armatuur
- Lange levensduur

TrueLine wandmontage

Kenmerken

- Apart regelbare directe en indirecte lichtbronnen
- Speciale asymmetrische lichtverdeling
- Lange levensduur van 50.000 uur @L90, 100.000 uur @L80
- Bevat een milieuproductverklaring (EPD)



Toepassing

- Gezondheidszorg
- Ziekenhuizen en zorgcentra

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Maatschets



Productgegevens



TrueLine Wallmounted- WL532W-
detail



TrueLine Wallmounted- WL532W-
detail

TrueLine wandmontage

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	2 units

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>90
Optiektype	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Ingebouwde regeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit RAL 9003
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Ja
Noodverlichting	Centrale gelijkstroomwerki ng centrale noodverlichting

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	WL532W
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
8721103390318	WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH	3000 K	98 lm/W	4.000 lm
8721103390325	WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH	3000 K	97 lm/W	5.700 lm
8721103390332	WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH	4000 K	97 lm/W	4.000 lm
8721103390349	WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH	4000 K	112 lm/W	5.700 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103390318	WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH	41 W
8721103390325	WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103390332	WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH	41 W
8721103390349	WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH	51 W

TrueLine wandmontage

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8721103390318	WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	8721103390332	WL532W 40S/940 DEIA SW L850 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8721103390325	WL532W 57S/930 DEIA SW L1130 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	8721103390349	WL532W 57S/940 DEIA SW L1130 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3

