



Ledinaire Waterproof – Kustannustehokas, helposti asennettava suljettu valaisin

Ledinaire waterproof (WT060) on vesitiivis, suljettu valaisin, joka tarjoaa laadukkaan valaistusratkaisun kustannustehokkaasti. Toimintavarmojen, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja myös läpijohto on mahdollista.

Hyödyt

- Laadukas, energiatehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu
- Miellyttävää, tasaista valoa
- Ulkoinen pistoliitin helpottaa asennusta

Ominaisuudet

- Iskunkestävä (IK08) ja vesitiivis (IP66) valaisin
- Saatavilla useita pituusvaihtoehtoja ja valovirtaversioita
- Asennuskiinnikkeen voi sijoittaa valaisimen koko pituudelle

Applications


- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
- Varastotilat

Versions


Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof WT060C

Mittapiirros



WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Tuotetiedot



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C



Ledinaire waterproof,
WT060C

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J] Suojaus ilkivaltaa vastaan]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1,6
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	<5

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valotehokkuus (nimellinen)
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm	120 lm/W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm	125 lm/W 125 lm/W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm	121 lm/W 121 lm/W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm	123 lm/W 123 lm/W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm	120 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W