



Ledinaire Waterproof – Kustannustehokas, helposti asennettava suljettu valaisin

Ledinaire Waterproof

Ledinaire waterproof (WT060) on vesitiivis, suljettu valaisin, joka tarjoaa laadukkaan valaistusratkaisun kustannustehokkaasti. Toimintavarmojen, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja myös läpijohto on mahdollista.

Hyödyt

- Laadukas, energiatehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu
- Miellyttävää, tasaista valoa
- Ulkoinen pistoliitin helpottaa asennusta

Ominaisuudet

- Iskunkestävä (IK08) ja vesitiivis (IP66) valaisin
- Saatavilla useita pituusvaihtoehtoja ja valovirtaversioita
- Asennuskiinnikkeen voi sijoittaa valaisimen koko pituudelle

Käyttökohteet

- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
- Varastotilat

Ledinaire Waterproof



Versions




Ledinaire Waterproof WT060C

Ledinaire Waterproof

Mittapiirros




Tuotetiedot



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire Waterproof

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	–20...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1,6
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	120 lm/W	3 600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	125 lm/W	2 500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	121 lm/W	5 600 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	123 lm/W	8 000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	120 lm/W	1 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

