



Philips Ledinaire waterproof – Pentru operațiuni zilnice de iluminat, ușor de ales de pe raft și de instalat

LEDINAIRE Waterproof

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Lumină difuză, confortabilă
- Instalare ușoară, prin conector push-in extern

Caracteristici

- Aparat de iluminat robust (IK08) și etanș la apă (IP66)
- Sunt disponibile multiple lungimi și niveluri de lumină
- Suportul de montaj poate fi amplasat pe toată lungimea aparatului de iluminat

LEDINAIRE Waterproof

Cerere

- Parcări auto acoperite
- Hale industriale (înălțime de până la 4 m)
- Spații de depozitare


Versions



Ledinaire Waterproof

Cote

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G
L100	60	70	60	100	100	100	
L150	60	70	60	150	100	100	
L200	60	70	60	200	100	100	
L300	60	70	60	300	100	100	850

WT060C TW



Model	A	B	C	D	E	F
L100	60	70	60	100	100	100
L150	60	70	60	150	100	100

Detalii produs



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE Waterproof

Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Nu

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120°
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	Simetric

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	<5
Toleranță flux luminos	+/-10%

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	120 lm/W	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	121 lm/W	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3.400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	123 lm/W	8.000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	120 lm/W	1.800 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

LEDINAIRE Waterproof

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

