



LEDINAIRE vodeodolné – jednoducho skvelé LED svietidlo

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne LED svietidlá, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu značky Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Prijemné rozptýlené svetlo

Vlastnosti

- Odolné (IK08) vodotesné (IP65) svietidlo
- K dispozícii sú rôzne dĺžky a svetelné výkony
- Montážnu konzolu možno umiestniť po celej dĺžke svietidla

Aplikácie

- Kryté parkoviská
- Priemyselné haly (s výškou do 4 m)
- (Chladiarenské) skladovacie priestory



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Nie
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−20 až +45 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	<5
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	120 lm/W	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	125 lm/W	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	5 600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	121 lm/W	5 600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3 400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	121 lm/W	3 400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	123 lm/W	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	120 lm/W	1 800 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W	36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W	36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W	36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Spotreba
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

