

Ledinaire Waterproof – Her açından mükemmel LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Yalın, piyasada onaylanmış kalite ve güvenilirlik; LEDINAIRE modelinin size yansıyan güzelliğidir. LEDINAIRE gerekeni yapar; ihtiyaç duyulanı sağlar ve gerisine karışmaz. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayız: parıltılı ambalaj yok, gereksiz tanıtım broşürü yok. LED'li aydınlatmanın ulaşabileceğiniz fiyat aralığında olmasını sağlamak ve ürünlerimizin her zaman için en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için popüler ve ekonomik LED çözümlerinden bir seçki sunuyoruz. Bu gereksiz hiçbir şey barındırmayan aydınlatma yaklaşımı, tam olarak kutuda yazanı elde edeceğiniz anlamına gelir; güvenilirlik, ekonomiklik ve enerji verimliliği. Ana akış uygulamaları için tasarlanmış olan dayanıklı LEDINAIRE WT060C Waterproof, nemli ve tozlu ortamlarda kullanım için tasarlanmış olan ekonomik ve enerji tasarrufu sağlayan bir LED çözümüdür. Ledinaire ürün ailesi; rekabetçi fiyatla, yüksek Philips kalite düzeyiyle sunulan LED aydınlatma armatür ailesidir. Güvenilir, enerji tasarrufu açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.

Faydaları

- Philips kalitesi ve güvenilirliği
- Enerji tasarrufu
- Konforlu ışık dağılımı

Özellikler

- Dayanıklı ve su geçirmez aydınlatma armatürü
- Darbeye dayanıklılık: IK08
- IP koruması: IP65
- Montaj braketleri armatürün uzunluğu boyunca yerleştirilebilir
- Farklı armatür boyları ve lümen paketleri sunulmaktadır

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Uygulama

- Kapalı araç park yerleri
- Endüstriyel salonlar (4 metreye kadar tavan yüksekliği)
- (Soğuk) depolama yerleri


Versions



Ledinaire Waterproof


Boyutlu çizim

WT060C



L600	69	59	60	491	150 - 165	150 - 165	
L1200	69	59	60	1231	200 - 260	200 - 260	
L1500	69	59	60	1531	150 - 165	150 - 165	
L1800	69	59	60	1831	150 - 200	150 - 200	600LED

WT060C TW



L1200	69	59	60	1235	220 - 260	220 - 260
L1500	69	59	60	1535	150 - 260	150 - 260

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Optik sistem türü	Simetrik
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1,6

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri

Onay ve Uygulama	
CE işareti	CE işareti
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn.
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıç renk türü	<5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8.000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.