



Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Enkel installation og minimal vedligeholde

CoreLine Industriarmatur

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter lever dette industriarmatur op til målet om at være et innovativt, brugervenligt armaturer af høj kvalitet. Med sit slanke og stilrene design bevarer den en produktarkitektur, som sortimentet er kendt og værdsat for. Det effektive design gør installationen hurtig og nem. CoreLine Industriarmatur giver bedre bredstrålet lysfordeling for ligetil og effektiv belysning. Muliggør en direkte erstatning af traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør, der spænder fra 18W til 58W, og giver samtidigt betydelige energibesparelser. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i CoreLine Industriarmatur-sortiment, og kan anvendes med Interact lysstyringssystem.

Fordele

- Lavere energi- og vedligeholdelsesomkostninger
- Muliggøre hurtig og fleksibel installation med den intelligente WT120C G2 produktarkitektur
- Velegnet til forskellige formål med det robuste design (IK08) samt en høj vand- og støvtæt klassificering (IP65)

CoreLine Industriarmatur

Funktioner

- Lang levetid og høj effektivitet: 50.000 timer med en lysstyrke på 80% af startniveauet og en effektivitet på op til 140 lm/W
- Tilgængelige valgmuligheder: L600/1200/1500, op til 8000 lm, 4000K
- Ensartet og bredstrålende eller opal lysfordeling
- Længere skydere, hurtigere låseåbning og værktøjsfrie elektriske forbindelser, der gør installationen let og fleksibel
- Valgfrie lysstyringer og versioner er tilgængelige: DALI-dæmpning, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready), integrerede bevægelsessensorer (MDU), nødbelysning (EL), vandtæt eksternt stik for lettere installation (WEC), 1- og 3-faset ledningsføring (TW1)

Anvendelsesområder

- Parkeringshuse
- Fabrikker
- Lagerbygninger
- Almen belysning

Advarsler og sikkerhed

- UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-klassificering.
- Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Versions


PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985




PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085



Målskitse



Målskitse




Oplysninger om produktet



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Industriarmatur


Oplysninger om produktet



Product Detail Photo Coreline




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

Oplysninger om produktet

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
------------------------------	-----

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nej
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Nej
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nej
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nej
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Nej
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nej
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Nej
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Nej
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nej
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nej
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nej
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nej
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nej
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nej
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nej
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Nej
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Nej
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nej
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nej
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nej
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nej
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Nej
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Nej
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Nej
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nej
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nej
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nej
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Nej
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Nej
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nej

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nej
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nej
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Nej
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nej
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nej
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nej
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nej
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Nej
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Nej
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Nej
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nej
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nej
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nej
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nej
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nej
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nej
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nej
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nej
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nej
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Nej
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Nej
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Nej
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Nej
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Nej
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Nej
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Nej
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nej
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nej
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nej

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
						910505100049	WT120C G2 LED40S/840	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
	PSU MDU TW3 L1200				
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	120 lm/W	1.800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	150 lm/W	2.700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	126 lm/W	1.900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	126 lm/W	1.900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	148 lm/W	3.700 lm

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3.400 lm
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	6.000 lm
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	141 lm/W	3.400 lm

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Bred strålevinkel
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred strålevinkel
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Bred strålevinkel
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Bred strålevinkel
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Bred strålevinkel
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Bred strålevinkel
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bred strålevinkel
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Bred strålevinkel
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Bred strålevinkel
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Bred strålevinkel
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Bred strålevinkel
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Bred strålevinkel
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Bred strålevinkel
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Bred strålevinkel
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Bred strålevinkel
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Strålevinkel 110°
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Strålevinkel 110°
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrisk
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrisk
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrisk
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symmetrisk
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Bred strålevinkel
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Bred strålevinkel
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Bred strålevinkel
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Meget bred stråle
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Meget bred stråle
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Meget bred stråle
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisk
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Bred strålevinkel
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Bred strålevinkel
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symmetrisk
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrisk
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symmetrisk
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktype
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisk
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisk
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Bred strålevinkel
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred strålevinkel
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Bred strålevinkel
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Bred strålevinkel
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Bred strålevinkel
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Bred strålevinkel
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bred strålevinkel
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Bred strålevinkel
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Bred strålevinkel
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Bred strålevinkel
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Bred strålevinkel
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Bred strålevinkel
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Bred strålevinkel
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Bred strålevinkel
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Bred strålevinkel
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Bred strålevinkel
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Bred strålevinkel
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Bred strålevinkel
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Bred strålevinkel
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Strålevinkel 110°
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Strålevinkel 110°
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Strålevinkel 110°
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrisk
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symmetrisk
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrisk
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrisk
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Bred strålevinkel
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Bred strålevinkel
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Bred strålevinkel
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Bred strålevinkel
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Bred strålevinkel
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk

Drift og el

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 til 240 V	22 W	Ikke relevant
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	27 W	Ikke relevant
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ja
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 til 240 V	29 W	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 til 240 V	29,5 W	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ikke relevant
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	35,5 W	Ikke relevant
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 til 240 V	37,5 W	Nej
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 til 240 V	50 W	Nej
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 til 240 V	37,5 W	Nej
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 til 240 V	50 W	Nej
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 til 240 V	28,6 W	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	21 W	Ja
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	29 W	Ja
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 til 240 V	32 W	Ja
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 til 240 V	16,4 W	Ja
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 til 240 V	16,5 W	Ikke relevant

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 til 240 V	12,8 W	Nej
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 til 240 V	25 W	Nej
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 til 240 V	25 W	Nej
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 til 240 V	15 W	Ja
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ja
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W	Ikke relevant
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 til 240 V	44,5 W	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 til 240 V	44 W	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	61 W	Ja
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Ikke relevant
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 til 240 V	63,5 W	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 til 240 V	48 W	Ikke relevant
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 til 240 V	46 W	Ikke relevant
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Ikke relevant
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	24,5 W	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	57 W	Ikke relevant
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 til 240 V	62 W	Nej
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 til 240 V	75 W	Nej
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Nej
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 til 240 V	75 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	42,9 W	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	24 W	Ja
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	57 W	Ja
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	43 W	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja	-	10%
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-	10%
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nej	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nej	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ja	-	-

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nej	-	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nej	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nej	-	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nej	-	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nej	-	Ikke relevant
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nej	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja	-	1%
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nej	-	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nej	-	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ja	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nej	-	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nej	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nej	-	-

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nej	-	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ja	Sensor for bevægelse og lys (tænd/sluk)	Ikke relevant
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nej	-	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja	-	10%

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product		Indbygget		Maksimalt	Order Code	Full Product		Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Name		Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau		
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%		911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja	-	-	
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%		911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant	
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%		911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant	
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant		911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant	
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant		911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant	
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nej	-	Ikke relevant		911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nej	-	Ikke relevant	
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nej	-	-		911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-	
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nej	-	-		911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-	
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-		911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nej	-	-	

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product		Centraliseret			Battery	Order Code	Full Product		Centraliseret			Batteritype
	Name		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til		Name		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	-		PSD ELB3 L1200					
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-	-	910505100048	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	-	-	-	-	
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium		910505100049	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-	
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-		910505100050	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	-	-	-	-	
910505100045	WT120C G2 LED27S/840	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium		910505100051	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-	

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Centraliseret			Batterity		Order Code	Full Product Name	Centraliseret			Batteritytype til
		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til	nødbelysning			Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-	-	-	-		911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium		911401823780	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200	-	-	-	-
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium		911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	-	-	-	-		911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium		911401826885	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-	-	-	-
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	-	-	-	-		911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-		911401837080	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	-	-	-	-		911401837480	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1200	Nej	-	-	-		911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1200	Nej	-	-	-		910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1200	Nej	-	-	-		910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1200	Nej	-	-	-		911401815487	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	Nej	-	-	-
							911401815587	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	Nej	-	-	-
							911401816087	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	Nej	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret			Battery	Order Code	Full Product Name	Centraliseret			Batterytype
		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til			nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	til
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-		0 PSD L1500				
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-	910505100073	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-	910505100076	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium
910505100059	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-	910505100078	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-	910505100079	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-	910505100080	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium	910505101271	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-	-	-	-
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium	910505101272	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	500 lm	Lithium
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-	910505101274	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-	910505103015	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	-	-	-	-	911401535491	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-	911401535591	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-	911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Centraliseret				Batterity		Order Code	Full Product Centraliseret				Batteritype	
	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelys:	til		Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	til
911401815887	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	Nej	-	-	-	-	911401823980	0 PSU L1500	-	-	-	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	Nej	-	-	-	-	911401824581	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-	-	-	-	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	Nej	-	-	-	-	911401824781	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-	-	-	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	Nej	-	-	-	-	911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-	-	-	-	-	911401826085	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-	-	911401826985	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-	-

Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 t
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 t
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 t
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 t
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 t
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 t
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 t
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 t
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 t
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 t
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 t

Order Code	Full Product Name	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmes (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)	
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSU PSD L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSU PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	910505101270	WT120C G2 LED40S/840 L1200	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmer (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
	0 WIA ELB3 L1200				911401836980	WT120C G2 LED18S/840	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1
910505101273	WT120C G2 LED40S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	PSU PCO L600		overflader	
	0 WIA TW3 L1200		overflader		911401837080	WT120C G2 LED25S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1
911401535291	WT120C G2 LED27S/840	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	0 PSU PCO L1200		overflader	
	PSU TW3 L1200		overflader		911401837480	WT120C G2 LED75S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1
911401535391	WT120C G2 LED40S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	0 PSU PCO L1500		overflader	
	0 PSU TW3 L1200		overflader		911401814985	WT120C G2 LED27_45S/	-20 til +40 °C	Til montering på normaltantændelige	1
911401815687	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-	0,4	840 PSU L1200		overflader	
	0 PSU L1200		overflader		910505100036	WT120C G2 LED19S/840	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige	1
911401815787	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-	0,4	PSU MDU L600		overflader	
	0 PSU L1200		overflader		910505100038	WT120C G2 LED19S/840	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige	1
911401816187	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-	0,4	PSD L600		overflader	
	0 PSD L1200		overflader		911401815487	WT120C G2 LED20S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-	911401815587	WT120C G2 LED40S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	-
	0 PSD L1200		overflader			0 PSU L600		overflader	
911401823580	WT120C G2 LED27S/840	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	LED40S/84 0 PSD L600		overflader	
	PSU L1200		overflader		911401823480	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1
911401823780	WT120C G2 LED40S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	LED19S/840 PSU L600		overflader	
	0 PSU L1200		overflader		911401825885	WT120C G2 LED19S/840	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1
911401824681	WT120C G2 LED37S/830	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	1,6	PSU L600 BN		overflader	
	PSU L1200		overflader		911401815085	WT120C G2	-20 til +40 °C	Til montering på normaltantændelige	1
911401826785	WT120C G2 LED27S/840	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	0,4	LED37_60S/ 840 PSU		overflader	
	PSU L1200 BN		overflader		910505100059	WT120C G2	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige	1
911401826885	WT120C G2 LED40S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige	1	0,4	LED34S/84 0 PSU MDU		overflader	
	0 PSU L1200 BN		overflader		910505100060	WT120C G2 LED34S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige	1
								overflader	

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmer (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
	0 PSU MDU TW3 L1500				910505100080	WT120C G2 LED80S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100061	WT120C G2 LED34S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU L1500 ELB3			
	0 PSD L1500				910505101271	WT120C G2 LED65S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100062	WT120C G2 LED34S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 WIA L1500			
	0 PSU ELB3 L1500				910505101272	WT120C G2 LED65S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100064	WT120C G2 LED34S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 WIA ELB3 L1500			
	0 PSD ELB3 L1500				910505101274	WT120C G2 LED65S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100067	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 WIA TW3 L1500			
	0 PSU MDU L1500				910505103015	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100068	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 WIA TW3 L1500			
	0 PSU MDU TW3 L1500				911401535491	WT120C G2 LED34S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100069	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU TW3 L1500			
	0 PSU WEC L1500				911401535591	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100070	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU TW3 L1500			
	0 PSU TW1 WEC L1500				911401535691	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
910505100072	WT120C G2 LED60S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU TW3 L1500			
	0 PSD L1500				911401815887	WT120C G2 LED100S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU L1500			
	0 PSU ELB3 L1500				911401815987	WT120C G2 LED120S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	-
910505100076	WT120C G2 LED60S/84	0 til +25 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSU L1500			
	0 PSD ELB3 L1500				911401816387	WT120C G2 LED100S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSD L1500			
	0 PSU MDU L1500				911401816487	WT120C G2 LED120S/84	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/84	-20 til +35 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6	0 PSD L1500			
	0 PSD L1500								

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmer (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	9114018235985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
911401823880	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	9114018236085	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	9114018235985	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1
911401824581	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6				
911401824781	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	Til montering på letantændelige overflader	1	1,6				

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Industriarmatur

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401815787	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
911401816187	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
911401816287	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401815487	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
911401815587	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
911401816087	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - null - 911401535691




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401837480



Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Normal (separate) - null - 911401826885




Polar Normal (separate) - null - 911401826985


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Normal (separate) - null - 911401824781




Polar Normal (separate) - null - 911401816187




Polar Normal (separate) - null - 911401535291




Polar Normal (separate) - null - 911401535591




Polar Normal (separate) - null - 911401815787




Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Normal (separate) - null - 911401824681




Polar Normal (separate) - null - 911401823480



Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

