



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - Das bewährte Allround-Talent

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 80 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- 1:1 Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen
- Hervorragend für allgemeine Anwendungsprojekte mit robustem Design (IK08) und hoher Wasser- und Staubdichtigkeit (IP65) geeignet
- Bis zu 68% Energieersparnis: spart bis zu 200 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W bei 24 Stunden-Betrieb und 30 ct/kWh
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W, Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L85), 5 Jahre Garantie
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte.

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Merkmale

- Höchste Effizienzen und Lebensdauern: Bis zu 160 lm/W, 50.000h (L85), 100.000h (L70)
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500mm und bis zu 12.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Optionale Versionen: DALI-regelbar, integrierte drahtlose Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW), integrierter Bewegungssensor (MDU), 3.000 oder 6.500 K
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.

Anwendung

- Industrie
- Lager-/Warenhäuser
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Versions






CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Abmessungsskizzen



Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
---------------------------	-----

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/--10%
--------------------	---------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nein
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nein
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nein
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nein
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nein
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nein
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nein
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nein
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nein
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nein
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nein

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	148 lm/W	3.700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3.400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	141 lm/W	3.400 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrisch
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrisch
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrisch
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Sehr breitstrahlend
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Breitstrahlend (WB)
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrisch
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisch

Order Code	Full Product Name	Optik
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrisch
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrisch
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrisch
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	21,5 W	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	22 W	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	26 W	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	22 W	Nicht anwendbar
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	30,5 W	Nicht anwendbar
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 bis 240 V	35,5 W	Nicht anwendbar
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W	Nicht anwendbar
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	37,5 W	Nein
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	50 W	Nein
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	37,5 W	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 bis 240 V	28,5 W	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	21 W	Ja
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 bis 240 V	20,5 W	Nicht anwendbar
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 bis 240 V	16,4 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 bis 240 V	25 W	Nein
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W	Ja
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	25,5 W	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	26 W	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	26 W	Nicht anwendbar
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	44,5 W	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	45 W	Ja
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	45 W	Nicht anwendbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W	Nicht anwendbar
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W	Nicht anwendbar
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Nicht anwendbar
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	62 W	Nein
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W	Nein
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	75 W	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	24,5 W	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	24 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	43 W	Ja

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/ aus)	Nicht anwendbar
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nein	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nein	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nein	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/ aus)	Nicht anwendbar
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nein	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nein	-	-

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/ aus)	Nicht anwendbar
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/ aus)	Nicht anwendbar
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nein	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nein	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nein	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Zentrale Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Zentrale Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	34977099	WT120C G2 LED25S/84 O PSU PCO L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-	75427099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	Nein	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	-	-	-	50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	-	-	-	91686500	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	96267800	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	88308200	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	85420300	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Nein	-	-	-	91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Nein	-	-	-	96275300	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Nein	-	-	-	88310500	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-	85421000	WT120C G2 LED60S/84	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
	0 PSU ELB3 L1500						0 PSD L1500				
88314300	WT120C G2 LED60S/84	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	75436299	WT120C G2 LED120S/84	Nein	-	-	-
	0 PSD ELB3 L1500						0 PSD L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/84	-	-	-	-	36934199	WT120C G2 LED34S/86	-	-	-	-
	0 PSD L1500						5 PSU L1500				
96534800	WT120C G2 LED80S/84	-	-	-	-	50216199	WT120C G2 LED34S/84	-	-	-	-
	0 WIA L1500						0 PSU L1500 BN				
75430099	WT120C G2 LED100S/84	Nein	-	-	-	50223999	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-
	0 PSU L1500						0 PSU L1500 BN				
75435599	WT120C G2 LED100S/84	Nein	-	-	-						

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 Stunde(n)
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 Stunde(n)
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 Stunde(n)
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Genehmigung und Anwendung

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	Flacke (PstLM) gemäß EN 61000-3-3	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	Flacke (PstLM) gemäß EN 61000-3-3	Flackerwert (PstLM) gemäß EN 61000-3-3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	36936399	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	0
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	34977099	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	0
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
75428799	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
75429499	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
75433199	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	Flacke (PstLM) gemäß Order		Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	Flackerwert (PstLM) gemäß EN	
				61000	Code				61000-3-3	61000-3-3
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	36934199	WT120C G2 LED34S/86 5 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	50216199	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	0
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0,4					

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3	75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3			




Produktdaten

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100047



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100062

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013

