



CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Etanche

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

CoreLine Etanche

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L80 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (rail pour insertion des clips allongé, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

CoreLine Etanche


Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP

CoreLine Etanche

Détails sur le produit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine Etanche

Détails sur le produit



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
----------------------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/--10%
----------------------------	---------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Non
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Non
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Non
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Non
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Non
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Non
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Non
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Non
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Non
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Non
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Non
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Non
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Non
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Non
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Non
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Non
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Non
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Non
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Non
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Non
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Non
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Non
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Non
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Non
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Non
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Non
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Non
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Non
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Non
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Non
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Non
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Non
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Non
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Non
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Non
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Non
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Non
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Non
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Non
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Non
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Non
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Non
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Non
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Non
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Non
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Non

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	120 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	126 lm/W	1 900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	148 lm/W	3 700 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3 400 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Faisceau extensif
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Faisceau extensif
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Faisceau extensif
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Faisceau extensif
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Faisceau extensif
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Faisceau extensif
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Faisceau extensif
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Faisceau extensif
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symétrique
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symétrique
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Faisceau extensif
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Faisceau extensif
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Faisceau extensif
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Faisceau extensif
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symétrique
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Faisceau ultra-extensif
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Faisceau ultra-extensif
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Faisceau ultra-extensif
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Faisceau ultra-extensif
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Faisceau extensif
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symétrique
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Faisceau extensif
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Faisceau extensif
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Faisceau extensif
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Faisceau extensif
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Faisceau extensif
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Faisceau extensif
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Faisceau extensif
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symétrique
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symétrique
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Faisceau extensif
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Faisceau extensif
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Faisceau extensif
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Faisceau extensif
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	21,5 W	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	22 W	Oui
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	22 W	Oui
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	26 W	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 à 240 V	22 W	Non applicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	30,5 W	Oui
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Oui
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 à 240 V	29 W	Non applicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 à 240 V	29,5 W	Non applicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 à 240 V	30,5 W	Non applicable
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W	Non applicable
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 à 240 V	37,5 W	Non
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 à 240 V	50 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 à 240 V	20,5 W	Non applicable
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 à 240 V	28,6 W	Non applicable
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 à 240 V	28,5 W	Non applicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 à 240 V	28,5 W	Non applicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 à 240 V	21 W	Oui
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 à 240 V	15 W	Non applicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 à 240 V	20,5 W	Non applicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	42,9 W	Non applicable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	57,1 W	Non applicable
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 à 240 V	16,5 W	Non applicable
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 à 240 V	15 W	Non applicable
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Oui
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	25,5 W	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	26 W	Oui
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	26 W	Oui
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 à 240 V	26 W	Non applicable

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	44,5 W	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	45 W	Oui
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	45 W	Oui
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 à 240 V	44,5 W	Non applicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	60 W	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	61 W	Oui
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W	Non applicable
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 à 240 V	63,5 W	Non applicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 à 240 V	46 W	Non applicable
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Non applicable
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 à 240 V	62 W	Non
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 à 240 V	75 W	Non
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 à 240 V	24,3 W	Non applicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	42,9 W	Non applicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 à 240 V	57,1 W	Non applicable
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 à 240 V	24,5 W	Non applicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Non applicable

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non	-	Non applicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non	-	Non applicable

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Oui	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non	-	Non applicable
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non	-	Non applicable
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non	-	Non applicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Non	-	Non applicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Non	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non	-	Non applicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non	-	Non applicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Oui	-	1%
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Non	-	Non applicable
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Non	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
			de lumière (Marche/Arrêt)	
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non	-	Non applicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	-	Non applicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Oui	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non	-	Non applicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Non	-	Non applicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non	-	Non applicable
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non	-	Non applicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Non	-	Non applicable

Fonctionnement de secours (1/2)

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
		ambiantes	Inflammabilité		
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 O PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 O PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
		ambiantes	Inflammabilité		
96257900	WT120C G2 LED40S/840 O PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 O PSU WEC L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 O PSU TW1 WEC L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 O PSD L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 O PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 O WIA L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 O WIA TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1	1,6

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
75428799	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces - aisément inflammables	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces - aisément inflammables	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	0,4
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces 1 normalement inflammables	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 aisément inflammables	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces 1 sur surfaces	1,6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	0 PSU MDU L1500		aisément inflammables	
40929600	WT120C G2 LED80S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 PSD L1500		aisément inflammables	
40931900	WT120C G2 LED80S/84	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 PSU L1500 ELB3		aisément inflammables	
97578400	WT120C G2 LED65S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 WIA L1500		aisément inflammables	
97581400	WT120C G2 LED65S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 WIA TW3 L1500		aisément inflammables	
96534800	WT120C G2 LED80S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 WIA L1500		aisément inflammables	
75430099	WT120C G2 LED100S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	- 0,4

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
	0 PSU L1500		aisément inflammables	
75431799	WT120C G2 LED120S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	- 0,4
	0 PSU L1500		aisément inflammables	
84047399	WT120C G2 LED34S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 PSU L1500		aisément inflammables	
84049700	WT120C G2 LED60S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 PSU L1500		aisément inflammables	
40928900	WT120C G2 LED80S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	0 PSU L1500		aisément inflammables	
36934199	WT120C G2 LED34S/865	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	PSU L1500		aisément inflammables	
36937299	WT120C G2 LED55S/830	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1,6
	PSU L1500		aisément inflammables	

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Etanche

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085



Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401824781




Polar Normal (separate) - null - 911401824481


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401815787




Polar Normal (separate) - null - 911401824381




Polar Normal (separate) - null - 911401824681




Polar Normal (separate) - null - 911401823480




Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

