



# CoreLine Stagna - La scelta ideale per passare ai LED.

## CoreLine Stagna

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

### Vantaggi

- Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi
- Design robusto per un'installazione più intelligente, semplice e veloce
- Distribuzione uniforme, a fascio largo, che supporta un design dell'illuminazione semplice e accattivante

### Caratteristiche

- Efficienza energetica e lunga durata: fino a 125lm/W e 50000 ore di durata L75
- Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K
- Architettura del prodotto intelligente con design elettrico e meccanico che supporta facilità e flessibilità di installazione (cursori più lunghi, apertura più rapida e connessioni elettriche senza attrezzi)
- Controlli e versioni opzionali disponibili: DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready), illuminazione di emergenza (EL), connettore esterno impermeabile per facilitare l'installazione (WEC), cablaggio passante (TW)

# CoreLine Stagna

## Applicazione

- Parcheggi al coperto
- Fabbricazione
- Magazzini
- Illuminazione generale

## Warnings and safety




- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

## Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

## Disegno tecnico



# CoreLine Stagna

## Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP




Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP

# CoreLine Stagna

## Dati del prodotto


CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),Emergency lighting, TrustSight



## Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

## Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>80
--------------------------------	-----

## Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Frequenza di linea	50 or 60 Hz

## Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK08 IP65

## Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	No
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	No
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	No
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	No
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	No
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	No
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	No
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	No
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	No
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	No
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	No
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	No
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	No
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	No
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	No
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	No
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	No
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	No
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	No
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	No
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	No
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	No
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	No
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	No
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	No
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	No
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	No
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	No
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	No
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	No
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	No
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	No
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	No
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	No
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	No
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	No
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	No
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	No
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	No

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	No
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	No
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	No
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	No
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	No
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	No
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	No

## Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
96256200	WT120C G2 LED40S/840	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
	PSU MDU L1200				
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo

## CoreLine Stagna

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	4000 K	160 lm/W	6.000 lm	Simmetrica
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Simmetrica
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	4000 K	160 lm/W	6.000 lm	Simmetrica
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Simmetrica
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	131 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Simmetrica
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Fascio extra largo
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5.700 lm	Fascio extra largo
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Fascio extra largo
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1.900 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	4000 K	156 lm/W	2.000 lm	Simmetrica
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	4000 K	160 lm/W	4.000 lm	Simmetrica
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	4000 K	160 lm/W	4.000 lm	Simmetrica
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	126 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
16318100	WT120C G2 LED60S/840	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo

## CoreLine Stagna

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
	PSU WEC L1500				
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
97581400	WT120C G2 LED65S/840	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
	WIA TW3 L1500				
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	4000 K	160 lm/W	10.000 lm	Simmetrica
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	4000 K	160 lm/W	12.000 lm	Simmetrica
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	4000 K	160 lm/W	10.000 lm	Simmetrica
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	4000 K	160 lm/W	12.000 lm	Simmetrica
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Fascio largo

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	21,5 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Sì

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Si
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	26 W	Non applicabile
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Non applicabile
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	27 W	Non applicabile
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W	Si
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Si
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da 220 a 240 V	29 W	Non applicabile
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da 220 a 240 V	29,5 W	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W	Non applicabile
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	35,5 W	Non applicabile
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W	Non applicabile
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	37,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	50 W	No
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	37,5 W	No
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	50 W	No
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,6 W	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,5 W	Non applicabile
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Da 220 a 240 V	21 W	Si
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W	Non applicabile
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	57,1 W	Non applicabile
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da 220 a 240 V	16,5 W	Non applicabile
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	12,8 W	No
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	25 W	No
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Da 220 a 240 V	25 W	No
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	15 W	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	25,5 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Si
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Si
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Non applicabile
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	31 W	Non applicabile
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W	Non applicabile
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Si
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Si
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W	Non applicabile
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Non applicabile
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W	Non applicabile
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	60 W	Non applicabile
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	61 W	Si
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	62 W	Non applicabile
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 220 a 240 V	63,5 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Non applicabile
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	48 W	Non applicabile
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da 220 a 240 V	46 W	Non applicabile
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Non applicabile
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Non applicabile
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Non applicabile
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	62 W	No
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	75 W	No
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	62 W	No
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	75 W	No
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,3 W	Non applicabile
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W	Non applicabile
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	57,1 W	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,5 W	Non applicabile
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da 220 a 240 V	43 W	Non applicabile

## Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No	-	Non applicabile
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	Non applicabile
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Si	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Si	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No	-	Non applicabile
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No	-	Non applicabile
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No	-	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Si	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Si	-	1%
97560000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Si	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Si	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Si	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Si	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Si	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No	-	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No	-	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No	-	Non applicabile
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	No	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No	-	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No	-	Non applicabile
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No	-	Non applicabile
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Si	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Si	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No	-	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Si	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Si	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No	-	Non applicabile
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Si	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Si	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Si	sensore luce (On/Off)	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	-	Non applicabile
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Si	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Si	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Si	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Si	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Si	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Si	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Si	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Si	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No	-	Non applicabile
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	No	-	Non applicabile

## Funzionamento di emergenza (1/2)

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840	No	Illuminazione di emergenza	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	PSU ELB3 L1200		durata 3 ore versione base		
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	No	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	No	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	PSU PCO L1500				
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	No	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	No	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	No	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

## Funzionamento di emergenza (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 ore
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 ore
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 ore
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 ore
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 ore
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 ore
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 ore
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 ore

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Da -20 a +40 °C	1	0,4
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	1	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

## Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815887**



**Polar Normal (separate) - null - 911401837480**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815687**




**Polar Normal (separate) - null - 911401837080**




## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401824381




Polar Normal (separate) - null - 911401823480




Polar Normal (separate) - null - 911401823580



Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

