



# CoreLine Stagna - La scelta ideale per passare ai LED.

## CoreLine Stagna

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

### Vantaggi

- Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi
- Design robusto per un'installazione più intelligente, semplice e veloce
- Distribuzione uniforme, a fascio largo, che supporta un design dell'illuminazione semplice e accattivante

### Caratteristiche

- Efficienza energetica e lunga durata: fino a 125lm/W e 50000 ore di durata L75
- Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K
- Architettura del prodotto intelligente con design elettrico e meccanico che supporta facilità e flessibilità di installazione (cursori più lunghi, apertura più rapida e connessioni elettriche senza attrezzi)
- Controlli e versioni opzionali disponibili: DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready), illuminazione di emergenza (EL), connettore esterno impermeabile per facilitare l'installazione (WEC), cablaggio passante (TW)

# CoreLine Stagna



## Applicazione

- Parcheggi al coperto
- Fabbricazione
- Magazzini
- Illuminazione generale

## Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

## Disegno tecnico



## Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP

# CoreLine Stagna

## Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-11DPP

# CoreLine Stagna

## Dati del prodotto

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



### Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

### Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	>80
--------------------------------	-----

### Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz

### Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK08 IP65

### Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s

### Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

### Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	No
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	No
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	No
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	No
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	No
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	No
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	No
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	No
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	No
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	No
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	No
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	No
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	No
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	No
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	No
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	No
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	No
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	No

## Dati tecnici di illuminazione

## CoreLine Stagna

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Simmetrica
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	4000 K	160 lm/W	6.000 lm	Simmetrica
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	131 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Simmetrica
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	129 lm/W	3.700 lm	Fascio extra largo
34980099	WT120C G2 LED57S/840	4000 K	133 lm/W	5.700 lm	Fascio extra largo

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
	PSU PCO L1500				
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Fascio extra largo
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	4000 K	160 lm/W	4.000 lm	Simmetrica
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	126 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	4000 K	160 lm/W	10.000 lm	Simmetrica
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascio largo

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Non applicabile
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Non applicabile
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W	Non applicabile
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W	Non applicabile
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	50 W	No
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	37,5 W	No
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W	Non applicabile
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	21 W	Si
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42,9 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57,1 W	Non applicabile
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	25 W	No
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Non applicabile
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Non applicabile
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Non applicabile
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Non applicabile
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Non applicabile
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	62 W	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24,5 W	Non applicabile

## Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Si	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Si	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Si	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Si	10%
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Si	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No	Non applicabile
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	No	-

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No	Non applicabile
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No	Non applicabile
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No	Non applicabile
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Si	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Si	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Sì	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Sì	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No	Non applicabile

## Funzionamento di emergenza (1/2)

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	No	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	WT120C G2 LED1200 BN	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	No	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-

## Funzionamento di emergenza (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 ore
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 ore
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 ore
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Da -20 a +40 °C	1	0,4
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

# CoreLine Stagna




Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3

## Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-




## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073**

**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054**

**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064**


**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039**

**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066**




**Polar Normal (separate) - 911401824381**




**Polar Normal (separate) - 911401824481**


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401826785




Polar Normal (separate) - 911401823480




Polar Normal (separate) - 911401823580




Polar Normal (separate) - 911401823980




Polar Normal (separate) - 911401837280




Polar Normal (separate) - 911401837380




Polar Normal (separate) - 911401837480




Polar Normal (separate) - 911401815587



Polar Normal (separate) - 911401816187



Polar Normal (separate) - 911401816387



Polar Normal (separate) - 911401815787

