



CoreLine Waterdicht - voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Waterdicht WT120C

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Voordelen

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk
- Gelijmatige lichtverdeling met brede bundel ondersteunt eenvoudig en aantrekkelijk verlichtingsontwerp

CoreLine Waterdicht WT120C

Kenmerken

- Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L70
- Verkrijgbaar in diverse opties: 600/1200/1500mm, tot 8000 lm, 4000 K
- Slimme productarchitectuur met een elektrisch en mechanisch ontwerp dat eenvoudige en flexibele installatie ondersteunt (langere schuifregelaars, snellere opening van bevestiging, elektrische aansluitingen zonder gereedschap)
- Optioneel verkrijgbare regelaars en uitvoeringen: DALI, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready), bewegingssensor (MDU), noodverlichting (EL), externe waterdichte connector voor eenvoudige installatie (WEC), doorvoerbedrading (TW)

Toepassing

- Parkeergarages
- Magazijnen
- Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

CoreLine Waterdicht WT120C

Maatschets



Productgegevens



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP

CoreLine Waterdicht WT120C

Productgegevens




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine Waterdicht WT120C

Productgegevens



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Nee
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nee
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nee
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nee
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nee
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nee
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nee
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nee
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nee
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Nee
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nee
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nee
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nee
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nee
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nee
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nee
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nee
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nee
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nee
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nee
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-		Lichtstroom	Optiektype
		in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	126 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	136 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symmetrisch
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symmetrisch
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	131 lm/W	2.700 lm	Brede bundel
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	140 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7.500 lm	Zeer brede bundel
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1.900 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Alles-		Lichtstroom	Optiektype
		in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	160 lm/W	4.000 lm	Symmetrisch
8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	126 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/8 40 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	148 lm/W	3.700 lm	Symmetrisch
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Alles-		Lichtstroom	Optiektype
		in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symmetrisch
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symmetrisch

Order Code	Full Product Name	Alles-		Lichtstroom	Optiektype
		in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	141 lm/W	3.400 lm	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Niet van toepassing
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 W	Niet van toepassing
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Niet van toepassing
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Niet van toepassing
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W	Niet van toepassing
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	37,5 W	Nee
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	50 W	Nee
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	37,5 W	Nee
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Niet van toepassing
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Niet van toepassing
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57,1 W	Niet van toepassing
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16,4 W	Ja
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	25 W	Nee
8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W	Ja
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Niet van toepassing
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Niet van toepassing
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Niet van toepassing
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Niet van toepassing
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Niet van toepassing
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W	Ja
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Niet van toepassing
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Niet van toepassing
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Niet van toepassing
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	62 W	Nee
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	62 W	Nee
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	24 W	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nee	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nee	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nee	-	-
8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nee	-	Niet van toepassing
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nee	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nee	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nee	-	-

Werking op noodstroom (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centrale			Type batterij voor
		noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	noodverlichting
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718696883129	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718699975777	WT120C G2 LED40S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Centrale			Type batterij voor
		noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	noodverlichting
	O WIA ELB3 L1200		uur, basisuitvoering		
8720169754287	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Nee	-	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Nee	-	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Nee	-	-	-
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/84	-	-	-	-

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting	Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
	0 PSU L1200						0 PSD ELB3 L1500		uur, basisuitvoering		
8710163349817	WT120C G2 LED75S/84	-	-	-	-	8718696916889	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-
	0 PSU PCO L1500						0 PSU TW3 L1500				
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840	-	-	-	-	8718699962753	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-
	PSU MDU L600						0 PSU MDU L1500				
8720169754270	WT120C G2 LED40S/84	Nee	-	-	-	8718696883105	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-
	0 PSU L600						0 PSD L1500				
8718291840459	WT120C G2 LED19S/840	-	-	-	-	8718291854210	WT120C G2 LED60S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium
	PSU L600						0 PSU ELB3 L1500		uur, basisuitvoering		
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840	-	-	-	-	8718696883143	WT120C G2 LED60S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium
	PSU L1500						0 PSD ELB3 L1500		uur, basisuitvoering		
8718696916865	WT120C G2 LED34S/84	-	-	-	-	8720169754300	WT120C G2 LED100S/84	Nee	-	-	-
	0 PSU TW3 L1500						0 PSU L1500				
8718696883082	WT120C G2 LED34S/84	-	-	-	-	8720169754355	WT120C G2 LED100S/84	Nee	-	-	-
	0 PSD L1500						0 PSD L1500				
8718291854203	WT120C G2 LED34S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium	8720169502161	WT120C G2 LED34S/84	-	-	-	-
	0 PSU ELB3 L1500		uur, basisuitvoering				0 PSU L1500 BN				
8718696883136	WT120C G2 LED34S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium						

Werking op noodstroom (2/2)

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 hr	8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 hr	8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 hr	8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
			8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	Order Code	Full Product Name	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 hr	8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 hr
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 hr	8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 hr
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerv (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 O PSU TW1 WEC L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699062449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 O PSU ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169054270	WT120C G2 LED40S/840 O PSU L600	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 O PSD ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 O WIA ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 O PSU L1200	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 O PSU TW3 L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 O PSU L1200	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 O PSD L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 O PSD L1200	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 O PSU ELB3 L1500	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 O PSD ELB3 L1500	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 O PSU L1200	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 O PSU TW3 L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1

CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flickerv (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flickerwaarde (PstLM)
8718699962753	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	872016954300	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	872016954355	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169602161	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718696883143	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6				

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
			8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3




Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C	8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	8718291840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C	8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718291840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C	8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C


CoreLine Waterdicht WT120C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie	Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C	8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C	8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - 911401825985



Polar Normal (separate) - 911401815085




Polar Normal (separate) - 911401823480




Polar Normal (separate) - 911401823580

CoreLine Waterdicht WT120C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401837480




Polar Normal (separate) - 911401815587




Polar Normal (separate) - 911401816187




Polar Normal (separate) - 911401815887



Polar Normal (separate) - 911401816387



Polar Normal (separate) - 911401815787



Polar Normal (separate) - 911401815687

