



CoreLine Waterproof – for de viktige prosjektene

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Monteringen er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader Støtter rask og fleksibel installasjon takket være smart WT120C G2-produktarkitektur
- Ideell for allmenne bruksområder med robust design (IK08) og høy klassifisering for vann- og støvtetthet (IP65)

Funksjoner

- Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 140 lm/W og levetid på 50000 timer (L75)
- Det finnes mange alternativer: L600/1200/1500, opptil 8000 lm, 4000 K
- Smart produktarkitektur med elektrisk og mekanisk design som gir enkel og fleksibel montering (lengre glidestykker, raskere åpning av lås og elektriske kontakter som ikke krever verktøy)
- Forskjellig typer styring av belysning er tilgjengelige: DALI, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), sensorer (MDU), nødbelysning (EL), vanntett ekstern kontakt for enklere montering (WEC), gjennomkobling (TW)

CoreLine Waterproof

Søknad

- Parkeringshus
- Produksjon
- Lagerbygg
- Almennbelysning

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -





CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -




PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

Målskisse



CoreLine Waterproof


Målskisse



Produkt detaljer




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




Product Detail Photo Coreline

CoreLine Waterproof

Produkt detaljer




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

CoreLine Waterproof

Produkt detaljer

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Line Frequency	50 or 60 Hz

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Lyskilden kan byttes ut
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nei
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nei
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nei
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nei
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nei
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nei
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Nei
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Nei
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nei
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nei
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nei
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nei
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nei
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nei
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nei
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nei
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nei
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nei
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nei
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nei
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nei
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nei
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nei
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Nei
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Nei
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Nei
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Nei
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Nei
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nei

Teknisk belysning

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Alt-i- ett- type	Lysutbytte (vurdert)		
			(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	123 lm/W	2 700 lm	Bredstrålet
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	104 lm/W	2 700 lm	Bredstrålet
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	131 lm/W	4 000 lm	Bredstrålet
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4 000 lm	Bredstrålet
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4 000 lm	Bredstrålet
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4 000 lm	Bredstrålet
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	131 lm/W	2 700 lm	Spredningsvinkel 110°
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	140 lm/W	4 000 lm	Spredningsvinkel 110°
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	131 lm/W	2 700 lm	Bredstrålet
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	126 lm/W	2 700 lm	Symmetrisk
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7 500 lm	Svært bredstrålet
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1 900 lm	Bredstrålet
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	148 lm/W	3 700 lm	Symmetrisk
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Alt-i- ett- type	Lysutbytte (vurdert)		
			(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6 000 lm	Bredstrålet
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6 000 lm	Bredstrålet
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6 000 lm	Bredstrålet
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6 000 lm	Bredstrålet
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	129 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	131 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	138 lm/W	3 400 lm	Spredningsvinkel 110°
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	140 lm/W	6 000 lm	Spredningsvinkel 110°
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	140 lm/W	8 000 lm	Spredningsvinkel 110°
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	10 000 lm	Symmetrisk
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	140 lm/W	3 400 lm	Bredstrålet
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	140 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	141 lm/W	3 400 lm	Symmetrisk

Drift og elektronikk

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ikke relevant
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	35,5 W	Ikke relevant
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	21 W	Ja
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 til 240 V	16,4 W	Ja
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ja
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W	Ikke relevant
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Ikke relevant
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Ikke relevant
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	24,5 W	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	57 W	Ikke relevant
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Nei
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	24 W	Ja

Kontroller og dimming

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nei	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nei	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nei	-	-

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nødbllystelse	Type nødbelysningsb.	Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nødbllystelse	Type nødbelysningsbatteri
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers, varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers, varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers, varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 O PSD L1200	-	-	-	-	910505101270	WT120C G2 LED40S/840 O WIA ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers, varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	nødbelysningsb.	Type	Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	nødbelysningsbatteri	Type
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	-		910505100073	0 PSD L1500						
911401535391	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	-		910505100076	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nei		Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-	-		910505100079	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-		Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-	-		910505103013	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-		-	-	-	
911401837480	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-		911401535491	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-		-	-	-	
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-	-		911401535591	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-		-	-	-	
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-	-		911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-		-	-	-	
910505100059	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-	-		911401816387	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	Nei		-	-	-	
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-	-		911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-		-	-	-	
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nei		Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium		911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	-		-	-	-	
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nei		Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium		911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-		-	-	-	
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-	-									
910505100072	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-	-									

Nøddrift (2/2)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 time(r)
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 time(r)
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 time(r)
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 time(r)
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 time(r)
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 time(r)
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 time(r)
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 time(r)
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For			Stroboeffekt
		omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Flimrerverdi (PstLM)			omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Flimrerverdi (PstLM)	
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 O PSD L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	0,4
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 O PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401837480	WT120C G2 LED75S/840 O PSU PCO L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 O PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 O WIA ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på normalt antennebare overflater	1	0,4
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	910505100059	WT120C G2 LED34S/840 O PSU MDU L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	For				Order Code	For				Strobe effekt
	Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Flimerverdi (PstLM)		Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Flimerverdi (PstLM)	
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	910505103013	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401535491	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401535591	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100072	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401816387	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	-	0,4
910505100073	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100076	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6
910505100079	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1	1,6

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3




Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505103013	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401816387	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013




Polar Normal (separate) - 911401535291




Polar Normal (separate) - 911401535591



Polar Normal (separate) - 911401535691




Polar Normal (separate) - 911401825985




Polar Normal (separate) - 911401826785

CoreLine Waterproof


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401815085




Polar Normal (separate) - 911401823580



Polar Normal (separate) - 911401823980



Polar Normal (separate) - 911401837480



Polar Normal (separate) - 911401816387

