



CoreLine Waterproof – Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için, kurulum ve bakımı kolay

CoreLine Waterproof

CoreLine waterproof; CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. İnce ve şık tasarımı ile serinin bilinen ve beğenilen ürün mimarisini korur. Etkili tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. CoreLine waterproof, karmaşık olmayan ve etkili bir aydınlatma için daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sağlar. 18 W'tan 58 W'a kadar olan floresan lambaya sahip geleneksel su geçirmez armatürlere doğrudan bir alternatiftir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. CoreLine waterproof serisinde entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready armatürler de mevcuttur ve Interact bağlı ışık sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Faydaları

- Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Akıllı WT120C G2 ürün mimarisi sayesinde hızlı ve esnek kurulumu destekler.
- Sağlam tasarımı (IK08) ve yüksek su ve toz geçirmezlik derecesi (IP65) ile genel uygulama projeleri için idealdir.

CoreLine Waterproof

Özellikler

- Uzun ömür ve yüksek verimlilik: başlangıç düzeyine kıyasla en az %80 akı ile 50.000 saat ve 140 lm/W'a varan verimlilik
- Mevcut seçenekler: L600/1200/1500, 8000 lm 4000K'ye kadar
- Düzgün ve geniş ışın veya opal ışık dağılımı
- Daha uzun kaydırıcılar, daha hızlı kilit açma, kolay ve esnek kurulum için aletsiz elektrik bağlantıları
- Mevcut isteğe bağlı kontroller ve sürümler: DALI dim etme, dahili kablosuz bağlantı (Interact Ready), dahili hareket sensörleri (MDU), acil durum aydınlatması (EL), daha kolay kurulum için su geçirmez harici konektör (WEC), 1 ve 3 fazlı dahili kablolama (TW1)

Uygulama

- Garajlar
- Depolar
- Genel aydınlatma
- Üretim alanları

Güvenlik ve uyarılar


- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Versions




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

Boyutlu çizim



CoreLine Waterproof

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine Waterproof

ÜRÜN BİLGİLERİ




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

CoreLine Waterproof

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
-----------------------------	-----

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1,6

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik türü	Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik türü
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın	88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın	97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın	84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	131 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)		
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Geniş ışın
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	120 lm/W	1.800 lm	Çok geniş ışın
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Çok geniş ışın
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Çok geniş ışın
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	129 lm/W	3.700 lm	Çok geniş ışın
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Çok geniş ışın
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	126 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)		
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele
			anahtara uygun
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Yok
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22 W	Evet
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W	Evet
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Yok
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Yok
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Yok
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W	Yok
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Yok
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28,5 W	Yok
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W	Yok
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20,5 W	Yok
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W	Yok

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele
			anahtara uygun
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W	Yok
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57,1 W	Yok
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Yok
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Yok
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26 W	Evet
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Yok
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Yok
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Yok
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Yok
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W	Evet
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Yok
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Yok

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Yok
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W	Yok
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W	Yok

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Yok
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Hayır	-	Yok
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Evet	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	-	Yok
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Evet	-	1%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Evet	-	10%
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Hayır	-	Yok
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Hayır	-	Yok
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Hayır	-	Yok
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Hayır	-	Yok
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Hayır	-	Yok
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Hayır	-	Yok
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Hayır	-	Yok
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Hayır	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Hayır	-	Yok
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Evet	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	-	Yok
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Evet	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Hayır	-	Yok
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Evet	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	-	Yok
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Evet	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hayır	-	Yok
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Hayır	-	Yok
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Hayır	-	Yok
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Hayır	-	Yok

Acil Durumda Çalıştırma (1/2)

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum ışık akısı	Acil durum aydınlatmasının pil tipi
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil Durum	Acil durum aydınlatması	Acil durum ışık akısı	Acil durum aydınlatmasının pil tipi
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil	Acil durum	
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi	
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil	Acil durum	
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi	
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-	-

Acil Durumda Çalıştırma (2/2)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 ila +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 ila +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 ila +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 ila +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 ila +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 ila +25 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 ila +25 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 ila +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 ila +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 ila +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 ila +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 ila +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 ila +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 ila +40 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 ila +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 ila +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 ila +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 ila +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 ila +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 ila +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 ila +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 ila +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 ila +25 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 ila +25 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 ila +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 ila +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3




Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100048


Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059


CoreLine Waterproof

Polar Wide Diagrams




cd/km

Polar Normal (separate) - 911401836980




cd/km

Polar Normal (separate) - 911401837080




cd/km

Polar Normal (separate) - 911401837280



cd/km

Polar Normal (separate) - 911401837180



cd/km

Polar Normal (separate) - 911401837480

