



# Для будь-якого проекту, де світло відіграє ключову роль, – легке встановлення та обслуговування

## CoreLine Waterproof

Світильники CoreLine Waterproof зберігають найкращі традиції лінійки CoreLine: інноваційність, простоту використання та високу якість. Компактний і стильний дизайн поєднується з добре відомою архітектурою, що зарекомендувала себе. Раціональна конструкція прискорює та спрощує монтаж. Світильники CoreLine Waterproof покращують розподіл світла широким пучком для зручних у монтажі систем ефективного освітлення. Світильники CoreLine Waterproof можна використовувати для заміни традиційних водонепроникних світильників із люмінесцентними лампами потужністю від 18 Вт до 58 Вт, оскільки вони значно економлять електроенергію. Світильники з підтримкою Interact та вбудованим бездротовим модулем також доступні в межах лінійки CoreLine Waterproof, готові до використання з підключеними системами освітлення Interact.

### Переваги

- Заощаджує витрати на енергоспоживання та технічне обслуговування
- Підтримує швидкий і гнучкий монтаж завдяки інтелектуальній архітектурі продукту WT120C G2
- Ідеально підходить для неспеціалізованих проектів завдяки міцній конструкції (IK08) і високому ступеню захисту від води й пилу (IP65)

# CoreLine Waterproof

## Характеристики

- Довгий термін служби та висока ефективність: до 100 000 годин із флюсом 70% мін. порівняно з початковим рівнем і ефективністю до 160 лм/Вт
- Доступний діапазон опцій: L600/1200/1500, до 12 000 лм, 4000К
- Рівномірний розподіл світла, широкий промінь або молочно-білий промінь
- Подовжені напрямні, прискорене відкривання фіксаторів, легкий і гнучкий монтаж електричних з'єднань без використання інструментів
- Доступні додаткові засоби керування та моделі: регулювання яскравості DALI, вбудований бездротовий зв'язок (підтримка Interact), вбудовані датчики руху (MDU), просторове освітлення (EL), водонепроникний зовнішній з'єднувач для спрощення монтажу (WEC), внутрішня одно- й трифазна проводка (TW1/)

## Застосування

- Криті автостоянки
- Виробництво
- Склади
- Загальне освітлення

## Попередження та безпека


- З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й ступеня захисту IP66.
- Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла.

## Версії

PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401815085




## Розміри



# CoreLine Waterproof


## Розміри



## Деталі по продукції



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,  
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline

# CoreLine Waterproof

## Деталі по продукції




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-11DPP

## Деталі по продукції

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



### Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

### Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
-------------------------------------	-----

### Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz

### Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65

### Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 с

### Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

### Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп	Заміна джерела світла
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Hi
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Hi
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Hi
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Hi
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Hi
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Hi
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Hi
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Hi
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Hi
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Hi
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Hi
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Hi
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Hi
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Hi
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Hi
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Hi
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Hi
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Hi
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Hi
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Hi
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Hi
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Hi
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Hi
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Hi
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Hi
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Hi
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Hi
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Hi
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Hi
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Hi
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Hi
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Hi
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Hi
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Hi
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Hi
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Hi

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп	Заміна джерела світла
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Hi
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Hi
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Hi
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Hi
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Hi
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Hi
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Hi
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Hi
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Hi
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Hi
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Hi
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Hi
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Hi
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Hi
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Hi
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Hi

## Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
	PSD ELB3 L1200				
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	120 lm/W	1 800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	126 lm/W	1 900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	126 lm/W	1 900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	148 lm/W	3 700 lm
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	6 000 lm

### Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Широкий промінь
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Широкий промінь
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Широкий промінь
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Широкий промінь
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Широкий промінь
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Широкий промінь
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий промінь
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Широкий промінь
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Широкий промінь
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Широкий промінь
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Симетричний

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Широкий промінь
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Широкий промінь
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Широкий промінь
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Дуже широкий промінь
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Дуже широкий промінь
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Дуже широкий промінь
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Широкий промінь
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Широкий промінь
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Симетричний
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Симетричний
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Широкий промінь
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий промінь

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Широкий промінь
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Широкий промінь
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Широкий промінь
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Широкий промінь
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Широкий промінь
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Широкий промінь
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Широкий промінь
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Симетричний
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Симетричний
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Симетричний
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Широкий промінь

### Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Не застосовується
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22 W	Так
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	22 W	Так
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W	Не застосовується
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W	Не застосовується
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W	Не застосовується
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W	Не застосовується
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W	Так
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 W	Так
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W	Не застосовується
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 W	Не застосовується
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Не застосовується
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Не застосовується
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Не застосовується
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W	Не застосовується
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W	Не застосовується
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	30 W	Не застосовується
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	37,5 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Не застосовується
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Не застосовується
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W	Не застосовується
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W	Не застосовується
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20,5 W	Не застосовується
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42,9 W	Не застосовується
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W	Не застосовується
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Не застосовується
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	15 W	Так
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W	Так
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Не застосовується
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26 W	Так
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	26 W	Так
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Не застосовується
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Не застосовується
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Не застосовується
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Не застосовується
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W	Так

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 W	Так
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 W	Не застосовується
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W	Не застосовується
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Не застосовується
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Не застосовується
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Не застосовується
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W	Не застосовується
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W	Так
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W	Не застосовується
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 W	Не застосовується
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48 W	Не застосовується
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	46 W	Не застосовується
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	62 W	Hi
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	75 W	Hi
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	75 W	Hi
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W	Не застосовується
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W	Не застосовується
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Не застосовується
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W	Не застосовується

### Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Hi	-	Не застосовується
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	-	Не застосовується
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Так	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Так	-	1%
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Hi	-	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Hi	-	Не застосовується
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Hi	-	Не застосовується
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Так	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	-	Не застосовується
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Так	-	1%

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Так	-	10%
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Так	-	10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Так	-	10%
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Hi	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Hi	-	Не застосовується
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Hi	-	Не застосовується
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Hi	-	Не застосовується
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Hi	-	Не застосовується
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Hi	-	Не застосовується
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Так	-	1%
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Hi	-	Не застосовується
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Hi	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Hi	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Так	-	1%
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Так	-	1%
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Не застосовується
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Не застосовується
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hi	-	Не застосовується

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Так	-	10%
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Так	-	10%
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Так	-	10%
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Hi	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Hi	-	-

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Так	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Hi	-	Не застосовується
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Hi	-	Не застосовується
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Hi	-	Не застосовується
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Hi	-	Не застосовується

### Робота в аварійному режимі (1/2)

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія,	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	тривалість роботи: 3 години
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Hi	-	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 O PSU L1500	-	-	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100066	WT120C G2 LED60S/840	-	-	-	-

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
	PSU TW3 L1500				
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Hi	-	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Hi	-	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Hi	-	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-

### Робота в аварійному режимі (2/2)

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 година (-н)
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 година (-н)
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 година (-н)
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 година (-н)
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-

## Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури доквілля		Позначка займистості	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості до EN 61000-3-3 ефекту (SVM)	
		від -20 °C до +35 °C	доквілля		1	1,6
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	від -20 °C до +35 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури доквілля		Позначка займистості	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості до EN 61000-3-3 ефекту (SVM)	
		від 0 °C до +25 °C	доквілля		1	1,6
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	від 0 °C до +25 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	від -20 °C до +35 °C	доквілля	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100047	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100048	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100049	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100050	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100051	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401815687	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	-	0,4
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401823780	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401824381	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401837080	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401837380	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1	0,4
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

## CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
911401815887	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	-	0,4
911401815987	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	-	0,4
911401816487	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	-	0,4
911401823680	WT120C G2 LED34S/84	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури до	Позначка	до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
	0 PSU L1500		легкозаймисті поверхні		
911401823880	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6
911401824581	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6

### Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

# CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3

## Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-


## Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038**



**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780**




**Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815887**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815687**




**Polar Normal (separate) - null - 911401837080**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815085**




**Polar Normal (separate) - null - 911401816487**



**Polar Normal (separate) - null - 911401825885**




**Polar Normal (separate) - null - 911401815987**




**Polar Normal (separate) - null - 911401824381**


## Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Normal (separate) - null - 911401823480




Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

