



GreenPerform Waterproof +5: 5 recursos extras, melhor custo- benefício

GreenPerform Waterproof +5

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

Benefícios

- Excelente nível de economia de energia
- Iluminação superior do piso
- À prova d'água (IP66)
- Montagem rápida no local
- Manutenção fácil

Características

- Até 154 lm/W
- Vida útil de 50.000 horas (L70B50 a 25°C)
- Óptica de feixe amplo, iluminação de piso uniforme e superior
- IP66/IK08, forte e robusto

GreenPerform Waterproof +5

Aplicação



- Estacionamentos
- Depósitos
- Fábricas

Versions



GreenPerform Waterproof +5

Desenho dimensional



Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI) 80

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I

Tensão de entrada 100 a 277 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Controles e dimerização

Regulável Fixos

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico Bojo/tampa de policarbonato

Cor do compartimento Cinza e branco

Código de proteção mecânica contra impactos IK08

Código de proteção de entrada IP66

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -30 a 50 °C

Marca CE Não

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso -10% / +10%

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401553446	WT178C LED22S/830 PSU L600	3000 K	140 lm/W	2.100 lm
911401553546	WT178C LED22S/840 PSU L600	4000 K	150 lm/W	2.250 lm
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	6500 K	150 lm/W	2.250 lm
911401553746	WT178C LED27S/830 PSU L600	3000 K	144 lm/W	2.520 lm
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	4000 K	154,3 lm/W	2.700 lm
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	6500 K	154,3 lm/W	2.700 lm
911401554046	WT178C LED43S/830 PSU L1200	3000 K	143 lm/W	4.075 lm
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	4000 K	152,6 lm/W	4.350 lm
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	6500 K	152,6 lm/W	4.350 lm
911401554346	WT178C LED54S/830 PSU L1200	3000 K	144 lm/W	5.040 lm
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	4000 K	154,3 lm/W	5.400 lm
911401554546	WT178C LED54S/850 PSU L1200	5000 K	154,3 lm/W	5.400 lm
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	6500 K	154,3 lm/W	5.400 lm
911401559646	WT178C LED43S/850 PSU L1200	6500 K	152,6 lm/W	4.350 lm
911401554746	WT178C LED64S/830 PSU L1500	3000 K	144 lm/W	6.048 lm
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	4000 K	153,6 lm/W	6.450 lm
911401554946	WT178C LED64S/850 PSU L1500	5000 K	153,6 lm/W	6.450 lm
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	6500 K	153,6 lm/W	6.450 lm
911401555146	WT178C LED87S/830 PSU L1500	3000 K	144 lm/W	8.136 lm
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	4000 K	154 lm/W	8.700 lm
911401555346	WT178C LED87S/850 PSU L1500	5000 K	154 lm/W	8.700 lm
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	6500 K	154 lm/W	8.700 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401553446	WT178C LED22S/830 PSU L600	15 W	911401553546	WT178C LED22S/840 PSU L600	15 W

GreenPerform Waterproof +5

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401553646	WT178C LED22S/865 PSU L600	15 W
911401553746	WT178C LED27S/830 PSU L600	17,5 W
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	17,5 W
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	17,5 W
911401554046	WT178C LED43S/830 PSU L1200	28,5 W
911401554146	WT178C LED43S/840 PSU L1200	28,5 W
911401554246	WT178C LED43S/865 PSU L1200	28,5 W
911401554346	WT178C LED54S/830 PSU L1200	35 W
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	35 W
911401554546	WT178C LED54S/850 PSU L1200	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	35 W
911401559646	WT178C LED43S/850 PSU L1200	28,5 W
911401554746	WT178C LED64S/830 PSU L1500	42 W
911401554846	WT178C LED64S/840 PSU L1500	42 W
911401554946	WT178C LED64S/850 PSU L1500	42 W
911401555046	WT178C LED64S/865 PSU L1500	42 W
911401555146	WT178C LED87S/830 PSU L1500	56,5 W
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	56,5 W
911401555346	WT178C LED87S/850 PSU L1500	56,5 W
911401555446	WT178C LED87S/865 PSU L1500	56,5 W



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2025, Setembro 9 - Dados sujeitos a alteração