



Vynikající kvalita světla s vysokou účinností

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 je vysoce účinné a spolehlivé voděodolné LED svítidlo, které nabízí vynikající kvalitu světla s rovnoměrným rozptylem bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů. Tato řada nabízí modulární konstrukci umožňující snadnou modernizaci a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované osvětlení s vylepšenou vizuální orientací, a proto je ideální pro obecné průmyslové prostory, sklady a parkoviště. Tato řada také nabízí různé optiky, které zaručují optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití. Pro průmyslové použití nabízí řada PacificLED gen4 otevřenou architekturu produktu s přístupem k nosiči předřadníku bez použití nářadí a inovativní konstrukcí záslapky s vestavěným konektorem pro rychlou a snadnou montáž. Montážní svorka z jednoho kusu zaručuje, že primární výrobní proces nemohou ovlivnit žádné malé volné součásti.

Výhody

- Vysoce kvalitní optika s rovnoměrným rozptylem světla bez viditelných pruhů nebo barevných artefaktů pro lepší vizuální orientaci
- Velké množství vyzařovacích charakteristik zaručuje optimalizované osvětlovací schéma pro širokou škálu použití
- Snadná montáž a údržba s přístupem k nosiči předřadníku bez použití nářadí a záslapkou s vestavěnými konektory

Pacific LED gen4

Vlastnosti

- Široká škála optik (úzká, široká, velmi široká a opálová) a světelných toků s vynikajícím omezením oslnění.
- Vysoký měrný výkon 140 lm/W
- IP66 – chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě
- Systém GreenParking zvyšuje energetickou účinnost pomocí automatického stmívání
- Dlouhá životnost až 100 000 hodin (L70B50)

Aplikace

- Průmyslové zóny
- Sklady / distribuční centra
- Parkovací garáže
- Chladírny

