



Vynikajúca kvalita svetla s vysokou účinnosťou

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 je vysoko účinné a spoľahlivé vodoodolné LED svietidlo, ktoré ponúka vynikajúcu kvalitu svetla s rovnomerným rozptylom bez viditeľných pruhov alebo farebných artefaktov. Tento rad ponúka modulárnu konštrukciu umožňujúcu jednoduchú modernizáciu a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované osvetlenie s vylepšenou vizuálnou orientáciou, a preto je ideálny pre všeobecné priemyselné priestory, sklady a parkoviská. Tento rad navyše ponúka rôzne optiky, ktoré zaručujú optimalizované osvetlenie pre širokú škálu využitia. Pre priemyselné použitie ponúka rad PacificLED gen4 otvorenú architektúru produktu s prístupom k podložke predradníka bez použitia náradia a inovatívnou konštrukciou záslepky so vstavaným konektorom na rýchlu a jednoduchú montáž. Jednodielná montážna svorka zaručuje, že primárny výrobný proces nemôžu ovplyvniť žiadne malé voľné súčasti.

Výhody

- Vysoko kvalitná optika s rovnomerným vyžarovaním svetla bez viditeľných pásikov alebo farebných svetelných deformácií pre lepšiu vizuálnu navigáciu
- Široký výber vyžarovacích kriviek pre optimalizované osvetlenie v širokej škále aplikácií
- Jednoduchá montáž a údržba, prístup predradníkovej doske bez použitia náradia a koncovka so vstavanými konektormi

Pacific LED gen4

Vlastnosti

- Široká škála optík (úzka, široká, veľmi široká a difúzna) a rôzne svetelné výkony s vynikajúcou reguláciou jasů.
- Vysoká svetelná účinnosť, 140 lm/W
- IP66 – Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody
- Systém GreenParking zvyšuje energetickú účinnosť prostredníctvom automatického stmievania
- Životnosť až 100 000 hodín pri L70B50 zaručuje dlhšiu servisnú životnosť

Aplikácie

- Priemyselné zóny
- Sklady/distribučné centrá
- Parkovacie garáže
- Chladiarne

Príslušenstvo



Ordercode 04121400

