

**PHILIPS**

**Lighting**



# **Architectural MSD – des couleurs nocturnes avec un culot simple**

## **MSD**

L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

### **Avantages**

- Flux lumineux élevé
- Coût de possession réduit
- Excellentes couleurs

### **Fonctions**

- Efficacité lumineuse élevée
- Longue durée de vie
- Remplissage de lampe optimal

### **Application**


- Éclairage de présentation
- Éclairage architectural
- Éclairage disco et studio
- Éclairage fibre optique

**Mises en garde et sécurité**

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

**Versions**

XPPR\_XDMSD\_0007-Product photo

**Schéma dimensionnel**

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16						mm	mm	mm	mm

