



Productomschrijving

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Voordelen

- Hoge lichtopbrengst
- Lage exploitatiekosten
- Uitstekende kleuren

Applications

- Displayverlichting
- Architectuurverlichting

- Studio- en discotheekverlichting
- Verlichting via glasvezeloptiek

Kenmerken

- Hoog lichtrendement
- Lange levensduur
- Optimale lampvulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions


XPPR XDMSD 0013




XPPR_XDMSD_0007-Product photo



Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Algemene informatie

Gebruiksstand UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]

Gegevens lichttechniek

Kleurcode - [Not Specified]

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 6000 K

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	G22
8727900917550	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Kleurweergave-index (CRI)
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	92.000 lm	73
8727900917550	MSD 575 1CT/16	43.000 lm	72

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Lampstroom (nom.)
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	1.200 W	13,8 A
8727900917550	MSD 575 1CT/16	575 W	7,6 A