MSD Platinum – lyser upp din kreativitet

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Fördelar

- Lång och pålitlig livslängd (2 000 timmar)
- Hög strålintensitet
- Stor kreativ frihet låter dig skapa mindre och lättare armaturer
- Ljuset upplevs som mycket starkt och klart

Funktioner

- Väldigt kort ljusbåge
- Liten, kompakt design
- Hög korrelerad färgtemperatur
- Philips Platinum-teknik

Användning

- Evenemang
- Shower/Teater
- Turné/scen

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MSD Platinum (Touring/Stage)

Versions

XPPR XDMSD 0003

XPPR_XDMSD_0011-Product photo

MSD Platinum 25 R

Måttskiss

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm





Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Allmän information	
Sockel	-
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik	
Färgkod	2

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde (min)	Ljusflöde
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7 100 lm	7 950 lm
928191705314	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde (min)	Ljusflöde
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15 250 lm
928495905314	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	-	26 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
928191705314	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W
928495905314	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.