




MSR Gold™ FastFit – nem lyskildeudskiftning på få sekunder.

MSR Gold™ FastFit

Alle lyskilder brænder ud til sidst, men når det sker for en enkelt soklet MSR Gold™ FastFit, kan den udskiftes på få sekunder – takket være den specialdesignede lyskildefatning og lyskildesokkel. Lyskilden giver en høj lysstråleintensitet med rent, hvidt lys, samtidig med at de guldbelagte ender giver overlegen varmebeskyttelse og forhindrer for tidligt lyskildeudfald. P3-teknologi gør det muligt at bruge den i mange stillinger og ved højere temperaturer, hvilket yderligere forlænger lyskildens levetid og konstansen af høj kvalitetslysudbyttet. Fordi FastFit-designet anvendes til både Philips Halogen og Ceramic ST-lyskilder, kan der meget hurtigt og nemt skiftes mellem lyskildeteknologier.

Fordele

- Lyskildeudskiftning på blot nogle få sekunder, kan erstatte halogenlyskilde
- Høj lysstråleintensitet
- Nem håndtering, mulighed for mindre og lettere armaturer
- Lysniveauer der kan øges
- Muliggør brug ved højere temperaturer i enhver brændposition. Længere levetid, færre tidlige lyskildeudfald, konstant ydelse over tid
- Reducerer tidlige lyskildeudfald og sammenbrud af lyskildeholdere. Fremragende strømovertagelse
- Rent, hvidt lys; farvepunkt tæt på sortimentet med sort kolbe

Funktioner

- Philips FastFit
- Meget kort lysbue
- Kompakt design
- Fleksibelt effektområde
- Philips' klemmebeskyttelse
- Innovative forgyldte tilslutningsben
- MSR-lyskildegas

Anvendelsesområder

- Underholdning

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR_XDMSR_0019-Product photo




XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
1CT/8							

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Generelle oplysninger	
Fod	PGJX50
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Farvekode	Lysstrøm (min.)	Lysstrøm
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162.000 lm	180.000 lm
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46.000 lm

Drift og el

		Lyskildens strømstyrke				Lyskildens strømstyrke	
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	(nom.)	Strømforbrug
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2.000 W	928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

