

Sekundenschneller Lampenaustausch

MSR Gold™ FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Vorteile

- Hohe Lichtbündelintensität mit reinem, weißen Licht und einem Farbpunkt nahe der Planckschen-Strahler-Linie
- Steigerbare Beleuchtungsstärke
- Ermöglicht den Einsatz bei höheren Temperaturen in jeder Brennpolposition
- Längere Lebensdauer mit weniger Frühausfällen von Lampe oder Lampenfassung
- Gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer

Merkmale

- Sehr kurzer Lichtbogen
- P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)
- Innovative goldbeschichtete Pins
- MSR-Füllung
- Hervorragende Stromübernahme

Anwendung

- Entertainment-Beleuchtung

Hinweise



- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Daten

	Full				
Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex		
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	119.550 lm
40275700	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	5700 K	85	1	127.500 lm
90850300	MSR Gold™	7500 K	73	2	46.000 lm

	Full				
Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex		
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
22129600	700/2				
	FastFit				
	1CT/8				
	MSR	6000 K	80	-	92.000 lm
	Gold™				
	1200				
	FastFit				
	1CT/4				

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	15,3 A	1.500 W
40275700	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	15,3 A	1.500,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1.200 W

