

Sekundenschneller Lampenaustausch

MSR Gold™ FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Vorteile

- Hohe Lichtbündelintensität mit reinem, weißen Licht und einem Farbpunkt nahe der Planckschen-Strahler-Linie
- Steigerbare Beleuchtungsstärke
- Ermöglicht den Einsatz bei höheren Temperaturen in jeder Brennposition
- Längere Lebensdauer mit weniger Frühausfällen von Lampe oder Lampenfassung
- Gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer

Merkmale

- Sehr kurzer Lichtbogen
- P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)
- Innovative goldbeschichtete Pins
- MSR-Füllung
- Hervorragende Stromübernahme

Anwendung

- Entertainment-Beleuchtung

Hinweise



- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



XPPR_XDMSR_0019-Product photo

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4 | 28 mm | 6,3 mm | 64 mm | 66 mm | 65 mm | 128 mm | 50 mm |
| MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4 | 28 mm | 6,3 mm | 64 mm | 66 mm | 65 mm | 128 mm | 50 mm |
| MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8 | 34 mm | 8,0 mm | 66 mm | 68 mm | 67 mm | 134 mm | 50 mm |

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4 | 26,1 mm | 5,5 mm | 64 mm | 66 mm | 65 mm | 128 mm | 50 mm |
| MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 | 23,2 mm | 3,8 mm | 64 mm | 66 mm | 65 mm | 112 mm | 50 mm |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|-----------|
| Sockel | PGJX50 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL |

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Farbcode | Lichtstrom (min.) | Lichtstrom |
|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------|
| 22134000 | MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4 | 6000 K | 80 | - | - | 119.550 lm |

| Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Farbcode | Lichtstrom (min.) | Lichtstrom |
|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------|
| 40275700 | MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4 | 5700 K | 85 | 1 | - | 127.500 lm |
| 91949300 | MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8 | 6050 K | 91 | - | 162.000 lm | 180.000 lm |
| 90850300 | MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8 | 7500 K | 73 | 2 | - | 46.000 lm |
| 22129600 | MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4 | 6000 K | 80 | - | - | 92.000 lm |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Systemleistung |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 22134000 | MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4 | 15,3 A | 1.500 W |
| 40275700 | MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4 | 15,3 A | 1.500,0 W |
| 91949300 | MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8 | 15,2 A | 2.000 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Systemleistung |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 90850300 | MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8 | 10,2 A | 700 W |
| 22129600 | MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4 | 15 A | 1.200 W |

