



# Tuotekuvaus

## MSR Gold™ FastFit

Kaikki lamput palavat ennemmin tai myöhemmin, mutta yksikantaisten MSR Gold. FastFit -lamppujen kohdalla vaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa erityisen lampun kannan ja lampun pidikkeen ansiosta. Tämä lamppu tarjoaa suuren säteen voimakkuuden, kirkkaan valkoisen valon täydellistä valaisua varten, kun taas kultaiset kannat tarjoavat ensiluokkaisen lämpösuojaajan ja estävät ennenaikaiset viat. P3-teknologia mahdollistaa minkä tahansa asennon käyttämisen sekä lampun käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja lamppujen suorituskyky on tasainen. Ja koska FastFit-muotoa käytetään Philips Halogen ja Ceramic ST -lamppuissa, lampputeknologiasta toiseen siirtyminen onnistuu nopeasti ja helposti.

### Hyödyt

- Lampun vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa, voidaan vaihtaa halogeenilamppuun
- Suuri säteen voimakkuus
- Helposti käsiteltävä, pienemmät ja kevyemmät valaisimet mahdollisia
- Tehostettavissa olevat valotasot
- Mahdollistaa käytön korkeimmissa lämpötiloissa ja missä tahansa asennossa. Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja, tasainen suorituskyky koko käyttöajan ajan
- Vähentää lampun ja lampun pidikkeen ennenaikaisia vikoja. Erinomainen kytkentävirta
- Kirkas valkoinen valo; väripiste lähellä mustaa kehysten viivaa

### Ominaisuudet

- Philips FastFit
- Erittäin lyhyt valokaari
- Kompakti muoto
- Joustava tehoväli
- Philips Pinch Protection -suoja
- Innovatiiviset kultaiset liittimet
- MSR-täyttö

## Käyttökohteet

- Viihde

## Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

## Versions




XPPR\_XDMSR\_0019-Product photo




XPPR\_XDMSR\_0021-Product photo

## Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

## Yleistä tietoa

Lampun kanta	PGJX50
Käyttöasento	UNIVERSAL

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi	Valovirta (min.)	Valovirta
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162 000 lm	180 000 lm
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46 000 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2 000 W	928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

