



Produktbeskrivelse

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit - Lyskilden skiftes på sekunder. Alle lyskilder stopper å virke på et tidspunkt, men når dette skjer med MSR Gold™ FastFit, kan den skiftes i løpet av få sekunder. Denne lyskilden gir en god lysytelse, og et godt hvitt lys for opplyser på den helt riktige måten. Den gullbelagte lyskilden med P3-teknologi, kan brukes i alle brennerposisjoner og ved høyere temperaturer. Dette gjør igjen lyskildens levetid enda lengre

Fordeler

- Skifte av lyskilde på bare sekunder, og er også en direkte erstatning med halogenlys kilder
- Høy stråleintensitet
- Enkel i bruk. Muliggjør mindre og lettere armaturer.
- Lysnivå som kan gjøres sterkere
- Gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer i alle brennerposisjoner. Lengre levetid, færre lyskildebortfall og stabil ytelse gjennom hele levetiden.
- Perfekt strømovertføring som igjen reduserer risiko for feil i lyskilde eller fatning.
- Rent hvitt lys

Funksjoner

- Philips FastFit
- Veldig kort bue
- Kompakt design
- Fleksibelt utvalg av forskjellige effekter
- Philips pinch-beskyttelse
- Gullbelagte pins
- MSR fyll

Søknad

- Underholdning

MSR Gold™ FastFit

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




XPPR_XDMSR_0019-Product photo




XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	PGJX50
Driftsposisjon	UNIVERSAL

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelet fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse (min.)	Lysytelse
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162 000 lm	180 000 lm
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2 000 W	928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

