



# Produktbeskrivelse

## MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – Lyskilden skiftes på sekunder. Alle lyskilder stopper å virke på et tidspunkt, men når dette skjer med MSR Gold™ FastFit, kan den skiftes i løpet av få sekunder. Denne lyskilden gir en god lysytelse, og et godt hvitt lys for opplyser på den helt riktige måten. Den gullbelagte lyskilden med P3-teknologi, kan brukes i alle brennerposisjoner og ved høyere temperaturer. Dette gjør igjen lyskildens levetid enda lengre

### Fordeler

- Skifte av lyskilde på bare sekunder, og er også en direkte erstatning med halogenlys-kilder
- Høy stråleintensitet
- Enkel i bruk. Muliggjør mindre og lettere armaturer.
- Lysnivå som kan gjøres sterkere
- Gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer i alle brennerposisjoner. Lengre levetid, færre lyskilddebortfall og stabil ytelse gjennom hele levetiden.
- Perfekt strømovertøring som igjen reduserer risiko for feil i lyskilde eller fatning.
- Rent hvitt lys

### Funksjoner

- Philips FastFit
- Veldig kort bue
- Kompakt design
- Fleksibelt utvalg av forskjellige effekter
- Philips pinch-beskyttelse
- Gullbelagte pins
- MSR fyll

### Søknad

- Underholdning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




XPPR\_XDMSR\_0019-Product photo




XPPR\_XDMSR\_0021-Product photo

Målskisse



| Product               | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|-----------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 2000 FastFit | 34 mm   | 8,0 mm | 66 mm   | 68 mm   | 67 mm | 134 mm  | 50 mm |
| 1CT/8                 |         |        |         |         |       |         |       |



| Product                | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold 700/2 FastFit | 23,2 mm | 3,8 mm | 64 mm   | 66 mm   | 65 mm | 112 mm  | 50 mm |
| 1CT/8                  |         |        |         |         |       |         |       |

| Generell informasjon  |           |
|-----------------------|-----------|
| Sokkelbase            | PGJX50    |
| Driftsposisjon        | UNIVERSAL |
| Kontroller og dimming |           |
| Kan dimmes            | Ja        |

Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name            | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargekode | Lysytelse (min.) | Lysytelse  |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|
| 928176905114 | MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8  | 6050 K                           | 91                            | -         | 162 000 lm       | 180 000 lm |
| 928106205114 | MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 | 7500 K                           | 73                            | 2         | -                | 46 000 lm  |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name           | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk | Order Code   | Full Product Name            | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 928176905114 | MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8 | 15,2 A               | 2 000 W       | 928106205114 | MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 | 10,2 A               | 700 W         |

