



Philips DJ/CLUB

Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas, ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Benefícios

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Applications

- Eventos
- Espectáculos
- DJ/Clubes

Características

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins


- Color temperature >8000K
- Very short arc
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions



XPPR_XDMSR_0008-Product photo

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Informações gerais

Casquilho	PGJX28
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	2
Fluxo Luminoso	22.700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	9300 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	78

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	300 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	3,75 A

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----