

MSR Hot Restrike

XDMSRHR



Produkt

Højeffektive metalhalogenlamper med varm start (HR)

Fordele

- Høj lyseffekt
- Kompakt lysbue (5 - 20 mm)
- Fremragende farvegengivelse
- Kan dæmpes med en stabil farvetemperatur

Applications

- Indendørs og udendørs filmdoptagelse
- Teatre og diskoteker
- Professionel fotografering
- Solsimulering

Funktioner

- Opstartstid 2 minutter
- Mattered top på yderkolben for at undgå en alt for skarp midterstråle i åbne belysningsarmaturer
- Universel brændestilling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7,0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23 mm	6,0 mm	59 mm	61 mm	60 mm	110 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Generelle oplysninger

Driftsposition
UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]

Lysteknisk

Farvekode - [Not Specified]

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	G22
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (min.)	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	43.200 lm	48.000 lm	6000 K	90
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	28.080 lm	31.200 lm	5830 K	92

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	575 W	6,75 A
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	400 W	7 A