



# Lamppu:

## MSR Hot Restrike

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon

### Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (5 - 20 mm)
- Loistavat värintoisto-ominaisuudet
- Väriämpötila pysyy vakaana himmennettäessäkin

### Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Ulkopolttimon päällys on huurrepintainen, mikä tuottaa äärimmäisen kirkkaan keskitetyn valokeilan etuosasta auki oleviin valaisimiin
- Vapaa polttoasento

### Käyttökohteet

- Kuvaus sisällä ja ulkona
- Teatterit ja diskot
- Ammattivalokuvaus
- Auringonvalon jäljittely

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


# MSR Hot Restrike

## Versions



XPPR\_XDMSR\_0005-Product photo

## Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

